



Lyslenke, 20 m

Morsomme og fantastiske WiZ-lysremser med lys i alle farger skaper magi på fritiden, til fest eller små sammenkomster og i hverdagen. Vikle remsene med 160 LED-lys rundt juletreet, inngangsdøren på Halloween, spillrommet på lørdagskvelden, hagen din når dere spiser ute på varme sommerkvelder, eller rundt i soverommet eller spisestuen på en hvilken som helst ukedag. Arranger lysene akkurat slik du ønsker, med statiske og dynamiske lysmoduser med over 16 millioner tilgjengelige farger og 8 ulike soner. og fordi det er WiZ, kan du styre de magiske og glitrende lysfargene med WiZ-appen uansett hvor du er. Du kan til og med synkronisere lysremsene med musikken for å skap enda mer moro og fest ...

HØYDEPUNKTER

- I full farge
- Lavspenning
- IP44/plast



Det er enkelt å sette opp smart belysningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!



Styr med en hvilken som helst Matter-smarthjemplattform

Dette produktet er Matter-sertifisert, noe som gir enkel styring gjennom Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst annen Matter-basert smarthjemplattform du velger.



Millioner av farger og skiftende lysmoduser som lyser opp dagen din

Du kan velge en lysfarge du liker, eller bare bruke en av de dynamiske lysmodusene vi har designet for deg. Du kan for eksempel skape en fantastisk atmosfære og løfte humøret med Bål eller Hav.



Kontroller den smarte belysningen din uansett hvor du er

Du trenger ikke å bekymre deg for om lysene blir stående på mens ingen er hjemme. Du kan ganske enkelt slå dem av uansett hvor du er, med smarttelefonen.



Synkroniser lys til musikk

Gjør lyset rytmisk med musikk-synkroniseringsfunksjonen. Synkroniser belysningen med favorittlåtene dine. Bare husk å ha mobilenheten nær høyttaleren for å oppnå perfekt harmoni mellom lyd og lys.



Millioner av farger på én enkelt kabel

Hver lysremsekabel gir deg muligheten til å velge mellom millioner av farger for å skape magiske stemninger som får deg i rett humør.



SPEKIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs/utendørs
Kan dimmes: Ja

DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Svart
Materiale: Plast

HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
Faktor for lumenedlikehold: 70%
Antall brytersykluser: 50 000
Nominell levetid: 15 000

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Kan dimmes med fjernkontroll: Ja
Integrert LED: Ja
Av/på-bryter på ledningen: Nei
Inneholder strømadapter: Ja
Fjernbetjening inkludert: Nei
Solenergi: Nei
Dimbart lys med en varm glød: Nei

LYSEGENSKAPER

Fargegjengivelsesindeks (CRI): -
Fargetemperatur: 2700-5000 K
Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2

LYSLENKE/LIGHTSTRIP

Kan forlenges: Nei

DIVERSE

Spesielt designet for: Balkong
Soverom Stue Hage

ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 100 mA

STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.7
Spenning: 220-240 V
Effektforbruk: 13

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettovekt: 0,588 kg
Total lengde: 20 000 mm

SERVICE

Garanti: To år

TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Lysarmaturens totale lyseffekt: NA
Lyskildeteknologi: LED
Lysfarge: Gradientfarget lys (RGBIC)
Lyspære følger med: 15
IP-klasse: IP44 | Ledningsbeskyttet og sprutsikker
Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

LYSPÆREN

Programvare kan oppgraderes: Ja

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
Maks. antall tilbehør: 9999
Kompatible operativsystemer: iOS
Android
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri-snarveier
Matter-funksjonalitet:
Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8720169076969
Nettovekt: 0,59 kg
Bruttovekt: 0,84 kg
Høyde: 8,7 cm
Lengde: 22,4 cm
Bredde: 22,4 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.