

Smart dreiebryter



Hva trenger du for å installere den smarte WiZ-dreiebryteren? Ingenting! Du monterer den kompakte basen på et passende sted og fester deretter lysbryteren som passer til de eksisterende bryterne dine. Den kan enkelt tas av magnetplaten, slik at du får bærbart, trådløst lys akkurat der du trenger det. Bruk skiven til å slå lysene raskt på eller av eller dimme dem, eller trykk på panelet for å bytte mellom favorittlysscenene dine. Den smarte dreiebryteren inneholder et litiumbatteri som kan lades via USB, slik at du aldri går tom for strøm. Den diskrete LED-sirkelen viser deg når lysene er i bruk, eller når batteriet må lades. WiZ fyller livet ditt med lys – med én gang!

HØYDEPUNKTER

- Jevn dimming
- Trådløs – ingen installasjon
- Oppladbar




Trådløs kontroll av WiZ-lysene dine

Nyt rask og enkel kontroll over WiZ-lysene dine. Slå lysene på/av og juster lysstyrken med bare ett trykk. Kobles direkte til WiZ-lysene og fungerer selv når Wi-Fi er nede.




Bredt kontrollområde på 15 m / 50 ft

Kontroller lys og enheter innenfor en rekkevidde på 15 meter eller 50 fot i et normalt innendørsmiljø med skillevegger og vegger.




Kontroller enkelt ett eller flere lys i et rom

Dette bærbar kontrolltilbehøret kan kobles til ett rom og utløse alle lysene i det rommet. Enten det er ett eller femti lys! Vil du kontrollere et annet rom i stedet? Bare endre tilbehørets tilknyttede rom i appen.



Den rette stemningen med bare ett trykk

Bruk skiven til å slå lysene raskt på eller av eller dimme dem, eller trykk på panelet for å bytte mellom favorittlysscenene dine.



Oppladbar USB dial switch med avtakbar magnetplate

Du monterer den kompakte basen på et passende sted og fester deretter lysbryteren, som passer til de eksisterende bryterne dine. Den kan enkelt tas av magnetplaten, slik at du får bærbart, trådløst lys akkurat der du trenger det.



SPEKIFIKASJONER

DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Hvitt
Materiale: Plast

HOLDBARHET

Nominell levetid: 50 000

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Batterier følger med: Ja
Kontrollavstand: 15 m

STRØMFORBRUK

Spenning: 5 V

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettovekt: 0,1 kg
Total høyde: 24,9 mm
Total lengde: 86 mm
Total bredde: 86 mm

SERVICE

Garanti: To år

TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Batteritype: LP402030
IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker
ekstra lav spenning

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen:
Yes
Definert støtteperiode: Minimum of
60 months after introduction date
Maks. antall tilbehør: 9999
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8720169077027
Nettovekt: 0,1 kg
Bruttovekt: 0,14 kg
Høyde: 13,7 cm
Lengde: 6,1 cm
Bredde: 10,6 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.