



LED-strip, 10 m

Våre RGBIC-lightstrips på 10 m er designet for å passe inn i og forskjønnne mellomstore rom med over 16 millioner solide farger. I tillegg til solide farger kan du kontrollere enkeltsegmenter med full farge for strålende effekter, for eksempel regnbuer, fargeoverganger og gnistrende lys. Fest den fleksible stripen hvor du vil, og bruk den intuitive WiZ-appen til å styre lysene ved hjelp av det eksisterende Wi-Fi-nettverket ditt. Statiske og dynamiske lysmoduser, smart dimming og lysplaner gir deg full kontroll over hele systemet – selv når du ikke er hjemme. Fungerer med Google Home, Amazon Alexa og Apple HomeKit for det ypperste innen brukervennlighet.

HØYDEPUNKTER

- I full farge
- IP20/plast



Det er enkelt å sette opp smart belysningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WIZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!




Styr med en hvilken som helst Matter-smarthjemplattform

Dette produktet er Matter-sertifisert, noe som gir enkel styring gjennom Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst annen Matter-basert smarthjemplattform du velger.



Sett opp lysene slik at de følger din egen tidsplan

Automatiser smartlysene dine i tråd med de daglige eller ukentlige rutinene dine. Planlegg at lysene skal slås på om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem avslått for å spare energi når du ikke har bruk for dem.



Aktiver enheter med bevegelse uten bruk av sensor

WIZ' SpaceSense-teknologi forvandler enhetene dine til bevegelsessensorer. Aktiver SpaceSense-funksjonen i WIZ-appen og få belysning og enheter til å slå seg på og av automatisk ved hjelp av bevegelsesdeteksjon. Et rom må ha minst to WIZ-enheter for at SpaceSense-funksjonen skal fungere.



Millioner av farger og skiftende lysmoduser som lyser opp dagen din

Du kan velge en lysfarge du liker, eller bare bruke en av de dynamiske lysmodusene vi har designet for deg. Du kan for eksempel skape en fantastisk atmosfære og løfte humøret med Bål eller Hav.



Kontroller den smarte belysningen din uansett hvor du er

Du trenger ikke å bekymre deg for om lysene blir stående på mens ingen er hjemme. Du kan ganske enkelt slå dem av uansett hvor du er, med smarttelefonen.



SPESIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs
Kan dimmes: Ja

DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Hvitt
Materiale: Plast

HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
Faktor for lumenedlikehold: 70%
Antall brytersykluser: 50 000
Nominell levetid: 15 000

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Kan dimmes med fjernkontroll: Ja
Integrert LED: Ja
Av/på-bryter på ledningen: Ja
Inneholder strømadapter: Ja
Fjernbetjening inkludert: Nei
Solenergi: Nei
Dimbart lys med en varm glød: Nei

LYSEGENSKAPER

Fargegjengivelsesindeks (CRI): -
Fargetemperatur: NA
Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2

DIVERSE

Spesielt designet for: Soverom Stue
Barnerom Underholdningsrom

ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 120 mA

STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.7
Spenning: 220-240 V
Effektforbruk: 17,9

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettovekt: 0,285 kg
Total høyde: 2,1 mm
Total lengde: 10 000 mm
Total bredde: 10 mm

SERVICE

Garanti: To år

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Lysarmaturens totale lyseffekt: NA
Lyskildeteknologi: LED
Lysfarge: Gradientfarget lys (RGBIC)
Lyspære følger med: 21
IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
Beskyttelsesklasse: Klasse II –
dobbeltisolert

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen:
Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
Maks. antall tilbehør: 9999
Kompatible operativsystemer: iOS
Android
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)
Kompatibilitet med
tredjepartssystemer: Alexa Google
Home Homey IFTTT Matter Samsung
SmartThings Siri-snarveier
Matter-funksjonalitet:
Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8720169077683
Nettovekt: 0,27 kg
Bruttovekt: 0,51 kg
Høyde: 21,8 cm
Lengde: 8,2 cm
Bredde: 18,9 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.