

## LED-strip 4 m



Våre RGB-lightstrips på 4 m er designet for å passe inn i og forskjønne store rom med over 16 millioner solide farger, statiske og dynamiske moduser og smartfunksjoner. Du kan klippe dem til som du ønsker, plassere dem på en hvilken som helst flate ved hjelp av det ikke-skadelige limet og bruke den intuitive WiZ-appen til å styre dem via det eksisterende Wi-Fi-nettverket ditt. Statiske og dynamiske lysmoduser, smart dimming og lysplaner gir deg full kontroll over hele systemet – selv når du ikke er hjemme. Fungerer med Google Home, Amazon Alexa og Apple HomeKit for det ypperste innen brukervennlighet.

## HØYDEPUNKTER

- I full farge
- IP20/plast



## Det er enkelt å sette opp smart belysningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WIZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!




## Styr med en hvilken som helst Matter-smarthjemplattform

Dette produktet er Matter-sertifisert, noe som gir enkel styring gjennom Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst annen Matter-basert smarthjemplattform du velger.



## Sett opp lysene slik at de følger din egen tidsplan

Automatiser smartlysene dine i tråd med de daglige eller ukentlige rutine dine. Planlegg at lysene skal slås på om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem avslått for å spare energi når du ikke har bruk for dem.



## Aktiver enheter med bevegelse uten bruk av sensor

WIZ' SpaceSense-teknologi forvandler enhetene dine til bevegelsessensorer. Aktiver SpaceSense-funksjonen i WIZ-appen og få belysning og enheter til å slå seg på og av automatisk ved hjelp av bevegelsesdeteksjon. Et rom må ha minst to WIZ-enheter for at SpaceSense-funksjonen skal fungere.



## Millioner av farger og skiftende lysmoduser som lyser opp dagen din

Du kan velge en lysfarge du liker, eller bare bruke en av de dynamiske lysmodusene vi har designet for deg. Du kan for eksempel skape en fantastisk atmosfære og løfte humøret med Bål eller Hav.



## Kontroller den smarte belysningen din uansett hvor du er

Du trenger ikke å bekymre deg for om lysene blir stående på mens ingen er hjemme. Du kan ganske enkelt slå dem av uansett hvor du er, med smarttelefonen.



# SPESIFIKASJONER

## LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs  
Kan dimmes: Ja

## DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Hvitt  
Materiale: Plast

## HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år  
Faktor for lumenedlikehold: 70%  
Antall brytersykluser: 50 000  
Nominell levetid: 15 000

## EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Kan dimmes med fjernkontroll: Ja  
Integrert LED: Ja  
Av/på-bryter på ledningen: Ja  
Inneholder strømadapter: Ja  
Fjernbetjening inkludert: Nei

## LYSEGENSKAPER

Fargegjengivelsesindeks (CRI): -  
Fargetemperatur: NA  
Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2

## DIVERSE

Spesielt designet for: Soverom Stue  
Barnerom Underholdningsrom

## ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 40 mA

## STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.7  
Spenning: 220-240 V  
Effektforbruk: 5,3

## PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettovekt: 0,157 kg  
Total høyde: 2,1 mm  
Total lengde: 4 000 mm  
Total bredde: 10 mm

## SERVICE

Garanti: To år

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Lysarmaturens totale lyseffekt: NA  
Lysfarge: Farget lys (RGB)  
Lyspære følger med: 6.5  
IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet  
Beskyttelsesklasse: Klasse II –  
dobbeltisolert

## HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen:  
Yes  
WiFi: 802.11b/g/n  
Definert støtteperiode: Minimum of  
60 months after introduction date  
Maks. antall tilbehør: 9999  
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth  
WiFi (2,4 GHz)  
Kompatibilitet med  
tredjepartssystemer: Alexa Google  
Home Homey IFTTT Matter Samsung  
SmartThings Siri-snarveier

## EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8720169078222  
Nettovekt: 0,15 kg  
Bruttovekt: 0,34 kg  
Høyde: 21,8 cm  
Lengde: 8,2 cm  
Bredde: 18,9 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.