




HDMI Sync Box med TV-bakgrunnsbelysning for 75–85 tommer TV-er

Øk underholdningen ved å projisere TV-skjermens farger i sanntid. RGBIC-remsen matcher livlige farger med lyshastighet for filmer, spill eller musikk. Få enkel installasjon og nøyaktig fargetilpasning via HDMI. Synkroniser med en hvilken som helst HDMI 2.0-enhet som en strømmepinne eller spillkonsoll. Koble til så mange fargekompatible WiZ-lys du vil via Wi-Fi, for å få effekter i hele rommet.

HØYDEPUNKTER

- Krever en ekstern HDMI-inngang, ikke kompatibel med smart-TV-apper
- Støtter 4K ved 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision
- 3-sidet RGBIC-remse som passer til 75–85 tommer TV-er



Ren installasjon og enkelt oppsett

Fest bakgrunnsbelysningsstripen, koble til HDMI-kablene og koble Sync Box til Wi-Fi. Ingen kamera eller ledninger som henger på toppen av TV-skjermen, ingen komplisert kalibrering er noen gang nødvendig.




Fargesynkronisering i sanntid

Sync Box leser videosignalet direkte fra HDMI-inngangen, analyserer umiddelbart hele TV-skjermen og genererer ultranøyaktige passende farger.




Kompatibel med alle HDMI 2.0-enheter

Bare koble Sync Box til en HDMI-medieenhet som strømmepinne, digitalboks og spillkonsoll. Støtter 4K ved 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision.



Synkroniser med alle WiZ-lysene

Koble Sync Box til alle fargekompatible Wi-Fi + Bluetooth WiZ-lys. Lag et komplett belysningsoppsett som passer TV-en din for en belysningsopplevelse i hele rommet, enten du bruker lyspærer, lysremser eller lamper.



Lys opp musikken din

Sync Box registrerer lyd gjennom den innebygde mikrofonen, slik at lysene kan pulsere med musikken, selv når TV-en er av. Sett dynamiske farger og effekter, noe som skaper en perfekt atmosfære for musikken din.



Tilpassbare synkroniseringsmoduser via WiZ-appen

Juster enkelt synkroniseringseffekter med WiZ-appen. Velg mellom forhåndsinnstilte moduser som Kino eller Avslapning, eller tilpass lysstyrken og fargen for å passe humøret ditt, enten du har en spennende filmkveld eller slapper av med å se favorittserien din.

SPESIFIKASJONER

NULL

Kabelfarge: svart

LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs

Kan dimmes: Ja

DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Svart

Materiale: Plast

HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år

Faktor for lumenvedlikehold: 70%

Antall brytersykluser: 15 000

Nominell levetid: 15 000

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Kan dimmes med fjernkontroll: Ja

Integrert LED: Ja

Av/på-bryter på ledningen: Nei

Inneholder strømadapter: Ja

Fjernbetjening inkludert: Nei

LYSEGENSKAPER

Fargegjengivelsesindeks (CRI): N.A.

Fargetemperatur: 2700-6500 K

Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2

Lysutbytte (vurdert) (Nom): 7

LYSLENKE/LIGHTSTRIP

Kan forlenges: Nei

DIVERSE

Spesielt designet for: Stue

Underholdningsrom

ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 110 mA

STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.8

Spenning: 220-240 V

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettovekt: 0,441 kg

Total høyde: 3,5 mm

Total lengde: 3 400 mm

Total bredde: 10 mm

SERVICE

Garanti: To år

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Lysarmaturens totale lyseffekt: NA

Lysfarge: Gradientfarget lys (RGBIC)

Lyspære følger med: 21

IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet

Beskyttelsesklasse: Klasse II –

dobbeltisolert

LYSPÆREN

Programvare kan oppgraderes: Ja

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen:

Yes

WiFi: 802.11b/g/n

Definert støtteperiode: Minimum of 60 months after introduction date

Maks. antall tilbehør: 9999

Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth

WiFi (2,4 GHz)

Kompatibilitet med

tredjepartssystemer: Alexa Google

Home Homey IFTTT Matter Samsung

SmartThings Siri-snarveier

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8720169078628

Nettovekt: 0,44 kg

Bruttovekt: 0,65 kg

Høyde: 17,8 cm

Lengde: 9,7 cm

Bredde: 17,8 cm