



## Lyspære, 100 W, A60, E27



Gjør hjemmet ditt enda bedre med denne fullfargede WiZ-smartlyspæra. Juster lysstyrken enkelt, bytt mellom kaldt og varmt hvitt lys, og velg mellom millioner av farger for å tilpasse lysopplevelsen din. I tillegg kan du styre den ved hjelp av WiZ-appen eller stemmen din, slik at du ikke trenger ekstra maskinvare

## HØYDEPUNKTER

- Smartlyspære i fullfarge
- Opptil 1521 ved 2700K lumen
- Enkel plug-and-play
- Styres med appen eller stemmen



## Styr med en hvilken som helst Matter-smarthjemplattform

Dette produktet er Matter-sertifisert, noe som gir enkel styring gjennom Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst annen Matter-basert smarthjemplattform du velger.



## Sett opp lysene slik at de følger din egen tidsplan

Automatiser smartlysene dine i tråd med de daglige eller ukentlige rutinene dine. Planlegg at lysene skal slås på om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem avslått for å spare energi når du ikke har bruk for dem.



## Millioner av farger og skiftende lysmoduser som lyser opp dagen din

Du kan velge en lysfarge du liker, eller bare bruke en av de dynamiske lysmodusene vi har designet for deg. Du kan for eksempel skape en fantastisk atmosfære og løfte humøret med Bål eller Hav.



## Skap den rette stemningen med justerbart varmt til kjølig hvitt lys

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt, varmt hvitt lys, eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Fokus og Relax for å skape den beste stemningen for aktivitetene dine.



## Dim de smarte lysene dine selv uten lysdimmer

Juster lysene dine enkelt til ønsket lysstyrkenivå med smarttelefonen, WIZ-kontrolltilbehøret eller bare stemmen din. Du behøver ikke å montere en dyr lysdimmer!



## Kontroller den smarte belysningen din uansett hvor du er

Du trenger ikke å bekymre deg for om lysene blir stående på mens ingen er hjemme. Du kan ganske enkelt slå dem av uansett hvor du er, med smarttelefonen.



# SPEKIFIKASJONER

## LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs  
Form: A60  
Sokkel: E27  
Teknologi: Smart Wi-Fi  
Type glass: Matt  
Kan dimmes: Ja

## LYSKILDENS MÅL

Høyde: 12,2 cm  
Vekt: 0,062 kg  
Bredde: 6 cm

## HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år  
Faktor for lumenvedlikehold: 70%  
Antall brytersykluser: 50 000  
Nominell levetid: 15 000

## EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Integrert LED: Ja  
Solenergi: Nei  
Dimbart lys med en varm glød: Nei

## LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 6 SDCM  
Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80  
Fargetemperatur: 2200-6500 K  
Lysfargekategori: Fullfarge  
Starttid: <0.5 s  
Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme  
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 121,68

## ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 70 mA

## INFORMASJON

EAN: 8720169078802  
EL nr: 872016907880200  
Produktittel: Wi-Fi BLE 100W A60 E27  
822-65 RGB 1PF/6

## STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.5  
Spenning: AC 220-240 V  
Wattstyrke: 12,5 W  
Energieffektivitetsmerke (EEL): E  
Energiforbruk kWh/1000 t: 13

## PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Lengde: 12,2 cm

## NOMINELLE VERDIER

Nominell levetid: 15 000  
Nominell effekt: 12.5 W

## SERVICE

Garanti: To år

## TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Frekvens: 50-60  
Lyskildeteknologi: LED  
EPREL-registreringsnummeret er:: 2224720  
Referanse for fluksmåling: Sphere

## LYSPÆREN

Programvare kan oppgraderes: Ja

## HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes  
WiFi: 802.11b/g/n  
Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato  
Maks. antall tilbehør: 9999  
Kompatible operativsystemer: iOS  
Android  
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth  
WiFi (2,4 GHz)  
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri-snarveier  
Matter-funksjonalitet:  
Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

## EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8720169078802  
Nettovekt: 0,06 kg  
Bruttovekt: 0,11 kg  
Høyde: 16 cm  
Lengde: 7 cm  
Bredde: 7 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.