



Lyspære, 100 W, A60, E27



Løft hjemmet ditt med denne WiZ-smartlyspæra. Juster lysstyrken enkelt, bytt mellom kaldt og varmt hvitt lys. I tillegg kan du styre den ved hjelp av WiZ-appen eller stemmen din, slik at du ikke trenger ekstra maskinvare

HØYDEPUNKTER

- Tunable white smartlyspære
- Opptil 1521 ved 2700K lumen
- Enkel plug-and-play
- Styres med appen eller stemmen



Styr med en hvilken som helst Matter-smarthjemplattform

Dette produktet er Matter-sertifisert, noe som gir enkel styring gjennom Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst annen Matter-basert smarthjemplattform du velger.

Sett opp lysene slik at de følger din egen tidsplan

Automatiser smartlysene dine i tråd med de daglige eller ukentlige rutinene dine. Planlegg at lysene skal slås på om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem avslått for å spare energi når du ikke har bruk for dem.

Skap den rette stemningen med justerbart varmt til kjølig hvitt lys

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt, varmt hvitt lys, eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Fokus og Relax for å skape den beste stemningen for aktivitetene dine.



Dim de smarte lysene dine selv uten lysdimmer

Juster lysene dine enkelt til ønsket lysstyrkenivå med smarttelefonen, WIZ-kontrolltilbehøret eller bare stemmen din. Du behøver ikke å montere en dyr lysdimmer!

Kontroller den smarte belysningen din uansett hvor du er

Du trenger ikke å bekymre deg for om lysene blir stående på mens ingen er hjemme. Du kan ganske enkelt slå dem av uansett hvor du er, med smarttelefonen.

Standardstørrelse, ekstra lysstyrke

Med standard A60-form og E27-sokkelpasser denne lyspæra til de fleste sokler i de fleste hjem, men den er kraftig nok til å lyse opp hjemmet med klart lys på 1521 lm.



SPEKIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs
Form: A60
Sokkel: E27
Teknologi: Smart Wi-Fi
Type glass: Matt
Kan dimmes: Ja

LYSKILDENS MÅL

Høyde: 12,2 cm
Vekt: 0,062 kg
Bredde: 6 cm

HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
Faktor for lumenvedlikehold: 70%
Antall brytersykluser: 50 000
Nominell levetid: 15 000

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Integrert LED: Ja
Solenergi: Nei
Dimbart lys med en varm glød: Nei

LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 6 SDCM
Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
Fargetemperatur: 2700-6500 K
Lysfargekategori: Justerbar hvit
Starttid: <0.5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 121,68

ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 70 mA

INFORMASJON

EAN: 8720169078901
EL nr: 872016907890100
Produktittel: Wi-Fi BLE 100W A60 E27
827-65 TW 1PF/6

STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.5
Spenning: AC 220-240 V
Wattstyrke: 12,5 W
Energieffektivitetsmerke (EEL): E
Energiforbruk kWh/1000 t: 13

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Lengde: 12,2 cm

NOMINELLE VERDIER

Nominell levetid: 15 000
Nominell effekt: 12.5 W

SERVICE

Garanti: To år

TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Frekvens: 50-60
Lyskildeteknologi: LED
EPREL-registreringsnummeret er:: 2224721
Referanse for fluksmåling: Sphere

LYSPÆREN

Programvare kan oppgraderes: Ja

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
Maks. antall tilbehør: 9999
Kompatible operativsystemer: iOS
Android
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri-snarveier
Matter-funksjonalitet:
Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8720169078901
Nettovekt: 0,06 kg
Bruttovekt: 0,11 kg
Høyde: 16 cm
Lengde: 7 cm
Bredde: 7 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.