

PHILIPS

Klar glødelampe,
40 W ST64 E27

Smart LED

Smartpære i fullfarge

Opptil 470 lumen

Enkel plug-and-play

Styres med app eller stemmen



8720169165816



Enkel styring med app eller stemmen

Da Edison fant opp den klassiske glødelampen på 1880-tallet, kunne han aldri ha forestilt seg hva Philips gjør med dem i dag. Disse smarte LED-glødepærene ser flotte ut selv når de er slått av, men den virkelige magien skjer når du slår dem på. Fyll rommet med millioner av farger og nyanser av hvitt lys fra lunt til kjølig. Få det klassiske utseendet til glødepærer samtidig som du får de energisparende fordelene med LED. Og fordi pærene er utstyrt med WiZ-tilkoblet teknologi, kan du enkelt styre dem ved hjelp av Wi-Fi og WiZ-appen, fjernkontroll eller stemmen.

Enkel konfigurasjon

- Enkel plug-and-play

Smart styring

- Styr fra hvor som helst med smarttelefonen.
- Stemmestyring med snarveier i Google Assistant, Alexa eller Siri

Smarte funksjoner

- Automatiser lysene dine med tidsplaner
- Forhåndsinnstill velværefunksjoner

8720169165816

Lysmoduser

- Millioner av farger og dynamiske lysmoduser
- Justerbart varmt til kjølig hvitt lys og forhåndsinnstilte moduser

Høydepunkter

Enkel plug-and-play



WiZ fungerer med din eksisterende Wi-Fi-ruter, det kreves ikke en ekstra gateway. Du trenger bare å plugge inn det nye lyset, laste ned WiZ-appen og så er du klar!

Kan styres uansett hvor du er

Styr WiZ-lysene dine uansett hvor du er med en smarttelefon. Du trenger ikke å lure på om lysene ble skrudd av før du reiste hjemmefra. WiZ-appen er tilgjengelig for iOS og Android.

Stemmestyring

Styr belysningen med stemmen din og snarveier i Google Assistant, Amazon Alexa eller Siri. Bruk enkle talekommandoer til å slå på og av lys, dimme opp eller ned, endre lysfarge og angi egendefinerte lysscener.

Automatiser lysene dine med tidsplaner

Automatiser lysene så de passer til dine daglige eller ukentlige rutiner. Planlegg at lyset skrur seg på før du kommer hjem og ha det av når det ikke trengs.

Forhåndsinnstill velværefunksjoner

Bruk de forhåndsinnstilte velværefunksjonene i WiZ-appen og opplev de best egnede lysmønstrene for din døgnrytme gjennom dagen. WiZ vil gi deg skarpt dagslys når du trenger energi og å fokusere, og går sømløst over til mykt varmhvitt lys for å hjelpe deg med å slappe av og sove bedre.

Millioner av farger og dynamiske lysmoduser

Velg fra en palett med flere millioner lysfarger for å skape en utrolig atmosfære i hjemmet ditt. Opplev de subtile forskjellene våre dynamiske lyseffekter har på miljøet ditt.

Justerbart varmt til kjølig hvitt lys og forhåndsinnstilte moduser



Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt varmhvitt lys eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Focus og Relax for å skape den beste stemningen for dine aktiviteter.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: ST64
- Sokkel: E27
- Type glass: Matt
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Ja

Lyskildens mål

- Vekt: 0,055 kg

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 15 000

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrert LED: Ja
- Solenergi: Nei
- Dimbart lys med en varm glød: Nei

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
- Fargetemperatur: 2200–6500 K
- Lysfargekategori: Fullfarge
- Opprinnelig lysytelse: 470 lm
- Starttid: < 0.5 s
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 74

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 47 mA

Informasjon

- EAN: 8720169165816
- EL nr: 872016916581600
- Produkttittel: PHI WFB 40W ST64 E27 822-65 RGB CL 1PF/6

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5
- Spenning: 220–240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 40 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): G
- Effektforbruk: 6,3 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 7

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 143 mm
- Total lengde: 143 mm
- Total bredde: 64 mm

Nominelle verdier

- Nominell levetid: 15 000
- Nominell lysstrøm: 470 lm
- Nominell effekt: 6.3 W

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50–60
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er:: 1901109
- Referanse for fluksmåling: Sphere

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Ja

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
- Maks. antall tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-snarveier
- Matter-funksjonalitet: Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169165816
- Nettovekt: 0,06 kg
- Bruttovekt: 0,09 kg
- Høyde: 18,5 cm
- Lengde: 8,5 cm
- Bredde: 8,5 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.422

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com