

PHILIPS

Lyskilde 8,5 W (tilsvarende
60 W) A60 E27

Smart LED

Fullfarge

Plast

Enkel plug-and-play

Styres med app eller stemmen



8720169170933



Smart belysning for hverdagslivet

Nyt en mer praktisk hverdag med denne smarte WiZ LED A60-lyspæren. Denne pæren gir et mykt hvitt lys som kan dimmes til ønsket lysstyrkenivå med app eller stemme. Du kan lage en tidsplan som skrur lysene av og på i henhold til dine daglige eller ukentlige rutiner og ha fjerntilgang til lysene dine selv når du ikke er hjemme. WiZ-lys kobler til ditt eksisterende Wi-Fi og det kreves ingen annen maskinvare.

Enkel konfigurasjon

- Det er enkelt å sette opp smart belysningsfunksjonalitet

Smart styring

- Styr fra hvor som helst med smarttelefonen.

Smarte funksjoner

- Forhåndsinnstilte velværefunksjoner
- Sett opp lysene slik at de følger din egen tidsplan

Lysmoduser

- Tilpass scener med forhåndsinnstilte dynamiske lysmoduser.

Høydepunkter

Umiddelbart oppsett



Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!

Kan styres uansett hvor du er

Styr enhetene dine uansett hvor du er med en smarttelefon. Du trenger ikke å lure på om enhetene ble skrudd av før du reiste hjemmefra. WiZ-appen er tilgjengelig for iOS og Android.

Forhåndsinnstill velværefunksjoner



Bruk de forhåndsinnstilte velværefunksjonene i WiZ-appen og opplev de best egnede lysmønstrene for din døgnrytme i løpet av dagen. WiZ gir deg skarpt dagslys når du trenger energi og å fokusere, og skifter sømløst over til mykt varmhvitt lys for å hjelpe deg med å slappe av og sove bedre.

Tidsplan for lysautomatisering



Automatiser smartlysene dine i tråd med de daglige eller ukentlige rutinene dine. Planlegg at lysene skal slås på om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem avslått for å spare energi når du ikke har bruk for dem.

Tilpassede scener

Bland forskjellige farger og hvitt lysmoduser for å skape den perfekte lysstemningen for hverdagen din. Lagre den og bruk den når som helst med appen, WiZmote eller stemmen.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: A60
- Sokkel: E27
- Type glass: Matt
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Ja

Lyskildens mål

- Vekt: 0,065 kg

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Plast

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 25 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 25 000

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Velg farge: Ja
- Sikret mot vind og vær: Nei
- Integrert LED: Ja
- Solenergi: Nei
- Dimbart lys med en varm glød: Nei

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
- Fargetemperatur: 2700/6500
- Lysfargekategori: Fullfarge
- Opprinnelig lysytelse: 806 lm
- Starttid: < 0.5 s
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 95

Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Spisestue, Stue, Barnerom
- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 65 mA

Informasjon

- EAN: 8720169170933
- EL nr: 872016917093300
- Produktittel: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 1PF/6

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 60 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 8,5 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 11

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 122 mm
- Total lengde: 122 mm
- Total bredde: 60 mm

Nominelle verdier

- Nominell levetid: 25 000
- Nominell lysstrøm: 806 lm
- Nominell effekt: 8.5 W

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 60 mm
- Lyskildeteknologi: LED
- IP-klasse: IP20
- EPREL-registreringsnummeret er: 1421109
- Referanse for fluksmåling: Sphere

Lyspæren

- Diameter: 60 mm
- Programvare kan oppgraderes: Ja

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
- Maks. antall tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-snarveier
- Matter-funksjonalitet: Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169170933
- Nettovekt: 0,05 kg
- Bruttovekt: 0,09 kg
- Høyde: 16 cm
- Lengde: 7 cm
- Bredde: 7 cm



Utgivelsesdato:
2026-04-29
Versjon: 0.305

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com