

# PHILIPS

## Downlight

### Funksjonell

Meson-downlight med  
Interlaced Optics

Redusert blinding

Økt komfort

Hvit



8720169173460



## Komfortabelt LED-lys som er skånsomt for øynene

Lys opp rommet med Philips EyeComfort LED Downlight – en behagelig lyskilde som er skånsom for øynene.

### Enkel å oppleve

- En diskret og delikat lysarmatur som passer perfekt for rom med lave tak.

### Holdbarhet

- Lang levetid opptil 15 000 timer

### LED-belysning av høy kvalitet som varer i flere tiår

- Redusert blinding. Økt komfort.

# Høydepunkter

## **Egnet til lave takSlank design**

### **Lang levetid opptil 15 000 timer**

Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 15 000 timer.

## **EyeComfort med Interlaced Optics**

Interlaced Optics-teknologien gir en bedre lysopplevelse i hverdagen. Med påtrykte 3D-mønstre som bidrar til å spre lyset, produserer mikrolinseoptikken en jevn lysfordeling

med betydelig redusert blanding. Denne belsningen gir ikke bare mykt, jevnt lys som er mer behagelig for øynene, men omfordeler også lyset slik at det blir mindre blendende i det opplyste området.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

## Design og utseende

- Farge: Hvit
- Materiale: Plast

## Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 7 500
- Nominell levetid: 15 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

## Lysegenskaper

- Lysvinkel: 100
- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 4000 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 76

## Diverse

- EyeComfort: Ja

## Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 93 mA

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,09 kg
- Forsenkingsavstand: 117 mm
- Total høyde: 35 mm
- Total lengde: 140 mm
- Total bredde: 140 mm
- Utskjæring i innfelt tak: 12.5 cm x 12.5 cm

## Service

- Garanti: Ett år

## Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 140 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 960
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Kjølig hvitt lys
- Strømnett: 220–240 V
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- Lyspære følger med: 12.5
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

## Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169173460
- Nettovekt: 0,09 kg
- Bruttovekt: 0,11 kg
- Høyde: 14,1 cm
- Lengde: 4,2 cm
- Bredde: 15,1 cm



Utgivelsesdato:  
2026-03-21  
Versjon: 0.327

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)