

PHILIPS

Spot, 50 W, PAR16,
GU10

Ultra-effektiv

4000 K

375 lm

50 000 timer



8720169174320



En enestående lyskilde

Philips LED-spotlights sørger for en fokuseret og sterk lysstråle, svært lang levetid og betydelige energibesparelser. Denne spotlighten er den perfekte langvarige erstatningen for 50 W-spotlights med GU10-sokkel.

Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som en standard halogenpære

Velg en bærekraftig løsning

- Lyspære med lang levetid – varer i opptil 50 år

LED-belysning av høy kvalitet som varer i flere tiår

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

Høydepunkter

Lignende form og størrelse som en standard halogenpære



Med den vakre designen og de velkjente formene er dette en moderne, energibesparende, standard LED-lyskilde. Den perfekte bærekraftige erstatningen for tradisjonelle standard halogenpærer.

Lyspære med lang levetid – varer i opptil 50 år



Med en levetid på opptil 50 000 timer kan du redusere bryet med å bytte ut lyspærene ofte, og nyte en perfekt belysningsløsning i over 50 år.

Spesielt utviklet for å være behagelig å se på



Det er lett å se hvordan hard belysning kan belaste øynene. Er den for lys får du gjenskinn. Er den for myk får du flimring. Nå kan du skånsomt lyse opp rommet med LED-lamper formet for å være behagelige for øynene og skape den perfekte stemningen i hjemmet.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Retningsbestemt reflektor
- Sokkel: GU10
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 50 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrrert LED: Ja

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 4000 K
- Opprinnelig lysytelse: 375 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5
- Fargekode: 840 | CCT of 4000K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 178

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort, UltraEfficient

Informasjon

- EAN: 8720169174320
- EL nr: 872016917432000
- Produkttittel: LEDClassic 50W GU10 CW 36D ND UE SRT4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.4
- Spenning: AC 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 50
- Energieffektivitetsmerke (EEL): A
- Effektforbruk: 2,1
- Energiforbruk kWh/1000 t: 3

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 54 mm
- Total lengde: 54 mm
- Total bredde: 50 mm

Nominelle verdier

- Nominell maksimal intensitet: 680 cd

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er::
1428241

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169174320
- Nettovekt: 0,05 kg
- Bruttovekt: 0,12 kg
- Høyde: 13,2 cm
- Lengde: 5,3 cm
- Bredde: 6,3 cm



Utgivelsesdato:
2026-04-15
Versjon: 0.463

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com