

PHILIPS

Bracia-spotlys til tak/vegg

Spot til tak og vegger

2700 K

Hvit

ClickFix



8720169174740



Stilige LED-spotlys for å lyse opp alle rom i hjemmet ditt.

Bracia-serien av LED-spotlys er utformet for å lyse opp hjemmet ditt med varmt hvitt lys. Det tidløse designet og Philips-kvaliteten gir en perfekt løsning som varer i mange år. Det justerbare hodet og den brede spredningsvinkelen sørger for rikelig lysdekning i alle rom, enten det dreier seg om stuen eller gangen. Bracia-spotlys passer også perfekt til belysning av arbeidsflater på kjøkkenet eller områder der du trenger mye klart lys.

Enkel i bruk

- Justerbart spothode

Bærekraftige belysningsløsninger

- Opptil 80 % strømbesparelser
- Lang levetid på opptil 25 000 timer

Avansert LED

- 5 års garanti på LED-systemet

Overlegen kvalitet

- Førsteklasses materialer med lang varighet

8720169174740

Egenskaper

- Klart lys med jevn lysfordeling

Belysning av høy kvalitet

- EyeComfort – behagelig lys som er skånsomt for øynene

Høydepunkter

Justerbart spothode



Rett lyset dit du vil ved å justere, rotere eller vippe på spothodet i lampen.

Opptil 80 % strømbesparelser



Med LED-belysning sparer du opptil 80 % energi sammenlignet med tradisjonell belysning med samme lysmengde. Når du kjøper Philips LED-belysning, sparer du penger med en gang. For hver lyskilde du erstatter med et LED-lys, reduserer du strømregningen din.

Lang levetid på opptil 25 000 timer



Pålitelig LED-belysning av høy kvalitet som varer opptil 25 000 timer. Du kan være trygg på at du ikke trenger å bekymre deg for vedlikehold i mange år framover, og ha perfekt stemningslys i hjemmet ditt.

5 års garanti på LED-systemet



I tillegg til standard 2 års garanti som tilbys for denne armaturen, tilbyr Philips også 5 års garanti på LED-systemet (LED-modulen og driveren).

Førsteklasses materialer med lang varighet

Dette spotlyset er laget av førsteklasses materialer med lang varighet og overlegen finish. Dette sikrer et solid og slitesterkt produkt som kommer til å lyse opp hjemmet ditt i mange år framover.

Klart lys med jevn lysfordeling

Hvis du virkelig trenger å lyse opp rommene dine, velger du dette lyset, som gir enhetlig lysfordeling og kaster lys jevnt over hele rommet.

EyeComfort – behagelig lys som er skånsomt for øynene



Dårlig innelysning kan være en belastning for øynene. Vi tilbringer stadig mer tid innendørs, og derfor er det viktigere enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter oppfyller de strenge EyeComfort-kravene til blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Denne Philips LED-lysarmaturen gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent lyskvalitet, lysmengde og farge i over ti år.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 15 000
- Nominell levetid: 25 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Justerbar – hev og senk
- click!FIX-montering: Ja
- Integrert LED: Ja

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 110
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 100

Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Stue, Kontor, Hall
- Stil: Moderne
- Type: Spot til tak og vegger
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: ClickFix

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 47 mA

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,22 kg
- Total høyde: 125 mm
- Total lengde: 90 mm
- Total bredde: 90 mm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 550
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Varmt hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- Energiklassen til inkludert lyskilde: F
- Lyspære følger med: 5.5
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Lyskilden kan byttes ut: Nei
- Antall lyskilder: 1

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169174740
- Nettovekt: 0,22 kg
- Bruttovekt: 0,28 kg
- Høyde: 12 cm
- Lengde: 9,6 cm
- Bredde: 9,6 cm



Utgivelsesdato:
2026-04-15
Versjon: 0.356

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com