

PHILIPS

Glødelampe, ravgul,
40 W, G95, E27

LED

2200 K

470 lm

15 000 timer

Dimming



8720169191532



Designet for å sees

Det nye Deco-utvalget forvandler hjemmet ditt med en perfekt blanding av (varmt) hvitt lys og en enkel, minimalistisk belysningsopplevelse.

Belysning av høy kvalitet

- Lyspære med lang levetid – varer i opptil 10 år

Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som en standard glødepære

Velg en bærekraftig løsning

- Gir en energibesparelse på opptil 90 %

Skapt for å bli sett, ser bra ut både tent og slukket

- LED i vintagestil

Høydepunkter

Gjennomsnittlig nominell levetid på 10 950 timer

Med en levetid på opptil 10950 timer kan du redusere bryet med å bytte ut lyspærene og heller nyte en perfekt belysningsløsning i over 10 år.

Erstatter standard glødepære



Med den vakre formen og de kjente dimensjonene er dette moderne belysning med energisparende standard-LED-lyskilde. Den perfekte bærekraftige erstatningen for tradisjonelle standard glødepærer.

Gir en energibesparelse på opptil 90 %



Dra nytte av energibesparelsen ved LED-lys uten at det går på bekostning av lyskvaliteten. Spar over 90 % energi med det samme ved å bytte ut de eksisterende glødelampene eller halogenpærene.

Vintage (2000 K og 2200 K)

Se for deg vintageutseendet til tradisjonell belysning med fordelene ved LED-lys. Med Philips Vintage LED-glødelyskilder kan du få det klassiske utseendet du elsker, med energieffektiviteten du trenger. Den avgir den tradisjonelle fargen og gule gløden til gammeldagse glødelamper. Den klare, gule glasspæren, messingfinishen og retro-stilen til LED-glødestråden gir dekorativ belysning med vintagestil i hjemmet ditt. Den intrikate glødestråden gir en koselig og varm atmosfære.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt glødepære
- Sokkel: E27
- Lyspæreoverflate: Ravfarget
- Kan dimmes: Bare med spesifikke lysdimmere
- Lyspæremateriale: Glass

Lyskildens mål

- Høyde: 14 cm
- Bredde: 9,5 cm

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 15 000 time(r)

Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2200 K
- Opprinnelig lysytelse: 470 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Fargekode: 822 | CCT of 2200K

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Dekorativ

Andre egenskaper

- Effektivitet: 85 lm/W

Informasjon

- EAN: 8720169191532
- EL nr: 872016919153200
- Produktittel: LED G95 40W 2200K E27 Amber Sp DIM 1PF

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5
- Spenning: AC 230 V
- Wattstyrke: 5,5 W
- Wattstyrke tilsvarende: 40 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F

Produktets mål og vekt

- Lengde: 14 cm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummeret er:: 1430261

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169191532
- Nettovekt: 0,06 kg
- Bruttovekt: 0,11 kg
- Høyde: 18,2 cm
- Lengde: 13,1 cm
- Bredd: 10,3 cm



Utgivelsesdato:
2025-04-19
Versjon: 0.392

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com