

# PHILIPS

Garnet-taklampe,  
40 W

Taklamper

4000 K

Svart



8720169195318



## Ett lysarmatur. Din lysbryter. Tre lysinnstillinger.

Det har aldri vært enklere å endre stemningen i et rom. Med SceneSwitch LED-taklampen fra Philips kan du angi stemningen med tre unike innstillinger. Kombinasjonen av hovedbelysning og indirekte belysning gir deg alternativer som er perfekte for samvær, konsentrasjon og koselige øyeblikk. Ingen dimmer eller installasjon kreves – alt du trenger, er den eksisterende bryteren.

### Enkel å oppleve

- Enkel installering

### Lyseffekt

- Indirekte lys
- Lys med tre soner
- Mykt, harmonisk lys

### Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene

# Høydepunkter

## Enkel installering

Enkel installasjon. Bare fest eller heng den på veggen eller takflaten, koble til kontakten, og så er armaturen klar til å brukes.

## Indirekte lys

Volcano-lampeskjermen er dekorativ og gir en myk lysrefleks.

## Lys med tre soner

En lyskilde med tre soner gjør det mulig å skape nøyaktig den stemningen du er ute etter.

## Mykt, harmonisk lys

En perfekt kombinasjon av indirekte og direkte lys sprer en varm glød gjennom hele rommet uten gjenskinn.

## Eyecomfort

Dårlig innelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimmer, strobing, blinding, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Rund

## Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Plast

## Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 20 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 20 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integriert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

## Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 4000 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 110

## Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Garasje, Stue, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja

## Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 200 mA

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.9

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 1,23 kg
- Total høyde: 99 mm
- Total lengde: 500 mm
- Total bredde: 500 mm

## Service

- Garanti: Fem år

### Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 500 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 4400
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Kjølig hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169195318
- Nettovekt: 1,3 kg
- Bruttovekt: 3,16 kg
- Høyde: 54 cm
- Lengde: 13 cm
- Bredde: 54 cm

### Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

### Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke tilgjengelig
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant



Utgivelsesdato:  
2026-06-24  
Versjon: 0.401

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)