

# PHILIPS

Izso-taklampe, 24 W

Taklamper

2700–6500 K

Hvit

Kan dimmes, fjernkontroll



8720169196070



## Velg din egen atmosfære med fingertuppene

Med noen få klikk på fjernbetjeningen gir Philips LED All-in-one-taklampen deg full fleksibilitet og bekvemmelighet til å tilpasse lysinnstillingene dine. Komfortabelt lys som er skånsomt for øynene. Tilpass stemningen etter eget ønske med belysning som kjenner dine behov.

### Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene

### Kontroll

- Justerbar – fra varmhvitt til kjølig dagslys
- Lysstyrkekontroll med minnefunksjon
- Fire forhåndsinnstilte scener
- Fjernbetjening gir deg enkel styring av lysinnstillingene på opptil ti meters avstand.
- Fjernbetjening som kan monteres på veggen

# Høydepunkter

## Eyecomfort

Dårlig innelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

## Justerbar – fra varmhvitt til kjølig dagslys

Med justerbar belysning kan du endre fargen på lyset i tråd med humøret ditt eller det du holder på med. Varmhvitt lys passer perfekt til avslapping, og kjølig dagslys virker oppkvikkende når du skal konsentrere deg.

## Lysstyrkekontroll med minnefunksjon

Husker de spesifikke lysstyrkenivåene du foretrekker.

## Fire forhåndsinnstilte scener

Gled deg over valget mellom ulike stemninger med enkle forhåndsinnstilte lysscener for alle typer anledninger.

## Fjernbetjening gir deg enkel styring av lysinnstillingene på opptil ti meters avstand.

Skru lysene av eller på, eller endre lysstyrke og fargetemperatur, fra opptil ti meters avstand med fjernkontrollen.

## Fjernbetjening som kan monteres på veggen

Med den medfølgende braketten kan du montere fjernbetjeningen der du trenger en ekstra bryter – og du trenger ingen ledninger.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Rund
- Kan dimmes: Ja

## Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Plast

## Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 20 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 15 000
- Nominell levetid: 20 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Kan dimmes med fjernkontroll: Ja
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Ja

## Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700–6500 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 104

## Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Garasje, Stue, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Fjernbetjening

## Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 210 mA

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5

#### Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,7 kg
- Total høyde: 70 mm
- Total lengde: 380 mm
- Total bredde: 380 mm

#### Service

- Garanti: Fem år

#### Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 380 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 2500
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Justerbart hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet

#### Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

#### Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

#### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169196070
- Nettovekt: 0,68 kg
- Bruttovekt: 1,26 kg
- Høyde: 8,6 cm
- Lengde: 46,3 cm
- Bredde: 46,8 cm



Utgivelsesdato:  
2026-04-15  
Versjon: 0.352

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)