

PHILIPS

Izso-taklampe,
40 W

Taklamper

2700–6500 K

Hvit

Kan dimmes, fjernkontroll



8720169196094



Velg din egen atmosfære med fingertuppene

Med noen få klikk på fjernbetjeningen gir Philips LED All-in-one-taklampen deg full fleksibilitet og bekvemmelighet til å tilpasse lysinnstillingene dine. Komfortabelt lys som er skånsomt for øynene. Tilpass stemningen etter eget ønske med belysning som kjenner dine behov.

Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene

Kontroll

- Justerbar – fra varmhvitt til kjølig dagslys
- Lysstyrkekontroll med minnefunksjon
- Fire forhåndsinnstilte scener
- Fjernbetjening gir deg enkel styring av lysinnstillingene på opptil ti meters avstand.
- Fjernbetjening som kan monteres på veggen

Høydepunkter

Eyecomfort

Dårlig innelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

Justerbar – fra varmhvitt til kjølig dagslys

Med justerbar belysning kan du endre fargen på lyset i tråd med humøret ditt eller det du holder på med. Varmhvitt lys passer perfekt til avslapping, og kjølig dagslys virker oppkvikkende når du skal konsentrere deg.

Lysstyrkekontroll med minnefunksjon

Husker de spesifikke lysstyrkenivåene du foretrekker.

Fire forhåndsinnstilte scener

Gled deg over valget mellom ulike stemninger med enkle forhåndsinnstilte lysscener for alle typer anledninger.

Fjernbetjening gir deg enkel styring av lysinnstillingene på opptil ti meters avstand.

Skru lysene av eller på, eller endre lysstyrke og fargetemperatur, fra opptil ti meters avstand med fjernkontrollen.

Fjernbetjening som kan monteres på veggen

Med den medfølgende braketten kan du montere fjernbetjeningen der du trenger en ekstra bryter – og du trenger ingen ledninger.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Rund
- Kan dimmes: Ja

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Plast

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 20 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 15 000
- Nominell levetid: 20 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Kan dimmes med fjernkontroll: Ja
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Ja

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700–6500 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 107

Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Garasje, Stue, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Fjernbetjening

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 210 mA

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.9

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 1,1 kg
- Total høyde: 70 mm
- Total lengde: 470 mm
- Total bredde: 470 mm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 470 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 4300
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Justerbart hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169196094
- Nettovekt: 1,07 kg
- Bruttovekt: 1,84 kg
- Høyde: 8,6 cm
- Lengde: 55,3 cm
- Bredde: 55,8 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-30
Versjon: 0.344

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com