

PHILIPS

LEDtube, EM, T8

LED

600 mm

3000 K

G13



8720169204904



Varig LED-arbeidslys med høy lyskvalitet

Du kan raskt og enkelt erstatte de gamle lysrørene dine med moderne og effektiv LED-teknologi ved å oppgradere til Philips LED-lysrør. Dette Philips LED-lysrøret er perfekt for steder der du trenger mye lys.

Belysning av høy kvalitet

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

Velg en bærekraftig løsning

- Dra nytte av energibesparelsen ved LED-lys uten å ofre lyskvaliteten. Spar over 60 % strøm bare ved å bytte ut lysstoffrørene dine (forbudt av EU-regelverk siden 2023).

LED-belysning av høy kvalitet som varer i flere tiår

- Med en levetid på opptil 35 000 timer kan du redusere bryet med å bytte ut lyskilder og heller glede deg over en perfekt belysningsløsning i over 35 år.

Velg en enkel erstatning for de gamle lysrørene dine

- Designet for å drives med elektromagnetiske forkoblinger.

Høydepunkter

Spesielt utviklet for å være behagelig å se på



Det er lett å se hvordan hard belysning kan anstrenge øynene. Er det for lyst, blir du blendet. Er det for svakt, flimrer det. Nå kan du skånsomt opplyse din verden med LED som er designet for å være behagelig for synet, og på samme tid skape den perfekte stemningen i hjemmet ditt.

Sparer over 60 % strøm sammenlignet med lysstoffrør
Lang varighet på 35 000 timer
Kompatibel med elektromagnetisk forkobling

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: T8
- Sokkel: G13
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 200 000
- Nominell levetid: 35 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrrert LED: Ja

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 240
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 3000 K
- Opprinnelig lysytelse: 850 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5
- Fargekode: 830 | CCT of 3000K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 106

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

Informasjon

- EAN: 8720169204904
- EL nr: 872016920490400
- Produkttittel: LED T8 600mm 8W G13 WH HO 1CT/4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.9
- Spenning: AC 220-240 V
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 8
- Energiforbruk kWh/1000 t: 8

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 604 mm
- Total lengde: 604 mm
- Total bredde: 28 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er: 1827709
- Forkoblingskompatibilitet: EM

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169204904
- Nettovekt: 0,12 kg
- Bruttovekt: 0,15 kg
- Høyde: 3,1 cm
- Lengde: 66,8 cm
- Bredde: 3,1 cm



Utgivelsesdato:
2026-06-10
Versjon: 0.481

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com