

PHILIPS

Downlight

Ultra-effektiv

DIAMOND CUT A-klasse
downlight

Hvit

8720169212787



Fremragende belysning og stil

Philips har utviklet en ultraeffektiv downlight som bruker ny teknologi for å redusere karbonutslipp, redusere materialavfall og redusere energiforbruket. Med en utrolig levetid på 50 000 timer varer den mer enn 3 ganger lenger enn Philips LED Downlight-ekvivalenter – og bruker kun 50 % av energien. Akkurat det som trengs for en mer bærekraftig planet.

Bærekraftige belysningsløsninger

- Philips tilbyr fem års garanti på LED-modulen og driveren

Lyseffekt

- Høykvalitets diffusor Mykt lys med jevn lysfordeling

Materiale og utseende

- Metall i høy kvalitet


Høydepunkter

Fem års garanti på LED-systemet




I tillegg til standardgarantien på to år på denne lampen gir Philips fem års garanti på LED-systemet, altså LED-modulen og driveren i denne lampen.

Høykvalitets diffusor Mykt lys med jevn lysfordeling



Diffusoren av høy kvalitet distribuerer mykt lys jevnt over hele rommet.

Metall i høy kvalitet



Slitesterkt og tiltalende metallmateriale for et markant utseende.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Rundt rektangel

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall, Plast

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 51 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 25 000
- Nominell levetid: 50 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 110 grad(er)
- Fargekonsistens: 5 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 3000 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 187

Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Stue, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Downlights
- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: UltraEfficient

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 50.5 mA

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.4

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,165 kg
- Forsenkningsavstand: 2 mm
- Total høyde: 49,5 mm
- Total lengde: 145 mm
- Total bredde: 145 mm
- Utskjæring i innfelt tak: 12.5 cm x 12.5 cm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 145 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 900
- Lysfarge: 3000
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- Lyspære følger med: 4.8
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169212787
- Nettovekt: 0,17 kg
- Bruttovekt: 0,21 kg
- Høyde: 14,8 cm
- Lengde: 5,7 cm
- Bredde: 14,8 cm



Utgivelsesdato:
2026-03-07
Versjon: 0.364

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com