

PHILIPS

Glødetråd, 60 W
E27

Smart LED

2700-4000

Opptil 903 lumen

Enkel plug-and-play

Styres med app eller stemmen



8720169241435



Smart belysning for hverdagslivet

Den ultraeffektive Philips A60-smartpæren er vår mest energieffektive smartpære. Denne smarte lyspæren i A-klassen bruker 40 % mindre energi enn standard LED-lys og intelligente LED-lyspærer. Den praktiske trådløse dimmingen og den enkle Wi-Fi-baserte styringen gjør det enkelt å kontrollere disse lysene – du trenger ikke montere en dyr dimmer. Hvis du ønsker å gå over til smartbelysning, er dette et godt sted å begynne: klasseledende energieffektivitet med smarte tilleggsfunksjoner som du kan bruke når du vil.

Enkel konfigurasjon

- Enkel plug-and-play

Smart styring

- Styr fra hvor som helst med smarttelefonen.

Smarte funksjoner

- Forhåndsinnstill velværefunksjoner
- Automatiser enheten din med tidsplaner
- Energoovervåking

Lysmoduser

- Justerbart varmt til kjølig hvitt lys og forhåndsinnstilte moduser

8720169241435

Form

- Flere bruksområder og enkel montering

Høydepunkter

Enkel plug-and-play



WiZ fungerer med din eksisterende Wi-Fi-ruter, det kreves ikke en ekstra gateway. Du trenger bare å plugge inn det nye lyset, laste ned WiZ-appen og så er du klar!

Kan styres uansett hvor du er




Styr WiZ-lysene dine uansett hvor du er med en smarttelefon. Du trenger ikke å lure på om lysene ble skrudd av før du reiste hjemmefra. WiZ-appen er tilgjengelig for iOS og Android.

Forhåndsinnstill velværefunksjoner




Bruk de forhåndsinnstilte velværefunksjonene i WiZ-appen og opplev de best egnede lysmønstrene for din døgnrytme i løpet av dagen. WiZ gir deg skarpt dagslys når du trenger energi og å fokusere, og skifter sømløst over til mykt varmhvitt lys for å hjelpe deg med å slappe av og sove bedre.

Automatiser enheten din med tidsplaner



Planlegg at enheten skrudd seg av eller på i tråd med de daglige rutine dine, og spar energi.

Energiovervåking




WiZ-appen registrerer energiforbruket til lysene dine. Se en ukentlig eller daglig rapport, og planlegg belysningen for optimalisert energiforbruk i hjemmet.

Justerbart varmt til kjølig hvitt lys og forhåndsinnstilte moduser



Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt varmhvitt lys eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Focus og Relax for å skape den beste stemningen for dine aktiviteter.

Flere bruksområder og enkel montering



Fest den på en hvilken som helst overflate – vindusutstillinger, takhimlinger, arbeidsstasjoner eller under kjøkkenskap. Lyser opp og gir aksentbelysning til møblene dine.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: A60
- Sokkel: E27
- Type glass: Matt
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Ja

Lyskildens mål

- Vekt: 0,055 kg

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 51 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 50 000

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrert LED: Ja
- Solenergi: Nei
- Dimbart lys med en varm glød: Nei

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 300
- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
- Fargetemperatur: 2700–4000 K
- Lysfargekategori: Justerbar hvit
- Opprinnelig lysytelse: 903 lm
- Starttid: < 0.5 s
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 210

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 42 mA

Informasjon

- EAN: 8720169241435
- EL nr: 872016924143501
- Produkttittel: PHI WFB 60W A60 E27 827-40 TW EELA 1PF

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.48
- Spenning: 220–240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 60 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): A
- Effektforbruk: 4,3 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 5

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 127 mm
- Total lengde: 127 mm
- Total bredde: 60 mm

Nominelle verdier

- Nominell levetid: 50 000
- Nominell lysstrøm: 903 lm
- Nominell effekt: 4.3 W

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50–60
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er:: 1901110
- Referanse for fluksmåling: Sphere

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Ja

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
- Maks. antall tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-snarveier
- Matter-funksjonalitet: Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169241435
 - Nettovekt: 0,06 kg
 - Bruttovekt: 0,06 kg
- Høyde: 15,5 cm
 - Lengde: 8,5 cm
 - Bredde: 8,5 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.347

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com