

PHILIPS

Taklampe

Takviftelamper

Amigo

Hvit

Dim



8720169248786



Velg din egen atmosfære med fingertuppene

Kombiner tilpassbar belysning med en behagelig bris med Philips LED-takviftelys, som leveres med fjernkontroll.

Enkel å oppleve

- Bruk hele året rundt
- Nyt en deilig bris

Høydepunkter

Still inn helårsbruk

Med moduser for både sommer og vinter får du de beste innstillingene for å sirkulere luften i rommet året rundt.

Nyt en deilig bris

Før en deilig bris gjennom et hvilket som helst rom i huset med Naturlig bris-funksjonen, som gir dynamiske hastighetsinnstillinger for viften.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Rund

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Plast

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 15 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Ja

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700–4000–6500 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 95

Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue, Spisestue, Kjøkken, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Takviftelamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Fjernbetjening

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 330 mA

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.9

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 1,5 kg
- Total høyde: 137 mm
- Total lengde: 485 mm
- Total bredde: 485 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 485 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 4400
- Lysfarge: Justerbart hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Ja
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169248786
- Nettovekt: 1,5 kg
- Bruttovekt: 2,32 kg
- Høyde: 51,5 cm
- Lengde: 15,5 cm
- Bredde: 51 cm



Utgivelsesdato:
2026-02-21
Versjon: 0.329

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com