

PHILIPS

Lineært rør

LED


8 W–14 W

G5

Hvit



8720169249417



Robust LED- arbeidslampe med utmerket lyskvalitet

Du kan raskt og enkelt erstatte de gamle lysrørene dine med moderne og effektiv LED-teknologi ved å oppgradere til Philips LED-lysrør. Dette Philips LED-lysrøret er perfekt for steder der du trenger mye lys.

Belysning av høy kvalitet

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på
- Uten summing eller during

Velg en bærekraftig løsning

- Inneholder ikke kvikksølv
- En overlegen LED-belysningsløsning som kan erstatte ulike formfaktorer i takarmaturer, uansett om det dreier seg om tradisjonelle lyskilder eller LED-lyskilder.

Høydepunkter

Spesielt utviklet for å være behagelig å se på



Det er lett å se hvordan hard belysning kan anstrenge øynene. Er det for lyst, blir du blendet. Er det for svakt, flimrer

det. Nå kan du skånsomt opplyse din verden med LED som er designet for å være behagelig for synet, og på samme tid skape den perfekte stemningen i hjemmet ditt.

TLED uten summing eller during

Philips LED-rør skaper ikke ekstra støy når de brukes på en fluorescerende forkobling eller ved å omgå forkoblingen (MainsFit-bruk)

Utskiftning på en rekke områder

Inneholder ikke kvikksølv



Uten kvikksølv kan ufarlig avfall avhendes, så denne egenskapen gir deg en enkel måte å gjøre rommet ditt mer bærekraftig på.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: T5
- Sokkel: G5
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 35 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 200 grad(er)
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 3000 K
- Opprinnelig lysytelse: 1000 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5
- Fargekode: 830 | CCT of 3000K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 125

Diverse

- Godkjenningsmerker: I samsvar med RoHS

Informasjon

- EAN: 8720169249417
- EL nr: 872016924941700
- Produkttittel: LED T5 600mm 8W G5 WH HE 1CT/4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.9
- Spennings: 220-240 V
- Energieffektivitetsmerke (EEL): E
- Effektforbruk: 8
- Energiforbruk kWh/1000 t: 8

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 563 mm
- Total lengde: 563 mm
- Total bredde: 19 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- EPREL-registreringsnummeret er:: 1476408
- Forkoblingskompatibilitet: Nett

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169249417
- Nettovekt: 0,07 kg
- Bruttovekt: 0,11 kg
- Høyde: 56,3 cm
- Lengde: 2,9 cm
- Bredde: 2,9 cm



Utgivelsesdato:
2026-02-21
Versjon: 0.340

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com