

PHILIPS


Lyskilde

LED

4 W–60 W

E27

Hvit



8720169250390



Kraftig LED-belysning med utmerket lyskvalitet

Philips LED-lyskilder gir vakkert og varmt hvitt lys, svært lang levetid og umiddelbare og betydelige energibesparelser. Med en ren og elegant design er denne lyskilden den perfekte erstatningen for klare glødelamper.

Velg en bærekraftig løsning

- Gir en energibesparelse på opptil 90 %
- Lyspære med lang levetid – varer i opptil 50 år

Skapt for å bli sett, ser bra ut både tent og slukket

- LED i klassisk glass

Høydepunkter

Gir en energibesparelse på opptil 90 %



Dra nytte av energibesparelsen ved LED-lys uten at det går på bekostning av lyskvaliteten. Spar over 90 % energi

med det samme ved å bytte ut de eksisterende glødelampene eller halogenpærene.

Lyspære med lang levetid – varer i opptil 50 år



Med en levetid på opptil 50 000 timer kan du redusere bryet med å bytte ut lyspærene ofte, og nyte en perfekt belysningsløsning i over 50 år.

Design i klart glass

Utseendet du elsker, ytelsen du forventer. Design i klart glass som gjensker det vakre, strålende lyset til tradisjonelle lyspærer – perfekt for ethvert rom i hjemmet.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt lyskilde
- Sokkel: E27
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 35 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 3000 K
- Opprinnelig lysytelse: 840 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Fargekode: 830 | CCT of 3000K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 210

Informasjon

- EAN: 8720169250390
- EL nr: 872016925039000
- Produkttittel: LED DISC CLA 60W A60 E27 3000K CL EELA

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.4
- Spenning: AC 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 60 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): A
- Effektforkbruk: 4 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 4

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 104 mm
- Total lengde: 104 mm
- Total bredde: 60 mm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- EPREL-registreringsnummeret er:: 1543874

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169250390
- Nettovekt: 0,04 kg
- Bruttovekt: 0,09 kg
- Høyde: 12 cm
- Lengde: 6,6 cm
- Bredde: 6,6 cm



Utgivelsesdato:
2026-02-21
Versjon: 0.314

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com