

PHILIPS

Lyskilde

LED

10–75 W

E27

Varmhvit



8720169253841



Toppmoderne LED-lyspære til hjemmet

Toppmoderne LED-lyskilde til hjemmet som fungerer som allmennbelysning for innendørsaktiviteter. Du reduserer strømkostnader umiddelbart, du slipper å bytte lyskilde så ofte, og belysningskvaliteten er upåklagelig.

Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som en standard glødepære

Velg en bærekraftig løsning

- Du kan stole på hva Philips-emballasjen sier.
- Inneholder ikke kvikksølv

Høydepunkter

Erstatter standard glødepære



Med den vakre formen og de kjente dimensjonene er dette moderne belysning med energiparende

standard-LED-lyskilde. Den perfekte bærekraftige erstatningen for tradisjonelle standard glødepærer.

Ingen UV eller IR

Lysstrålen er uten infrarødt lys, som betyr at det ikke er varmestråling og fravær av ultrafiolett lys gjør at stoff og gjenstander som treffes av dette lyset, ikke falmer.

Inneholder ikke kvikksølv



Uten kvikksølv kan ufarlig avfall avhendes, så denne egenskapen gir deg en enkel måte å gjøre rommet ditt mer bærekraftig på.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt lyskilde
- Sokkel: E27
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrrert LED: Ja

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 180
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 1055 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 105

Diverse

- EyeComfort: Nei

Informasjon

- EAN: 8720169253841
- EL nr: 872016925384100
- Produkttittel: LED 75W A60 E27 WW FR ND 1PF/6 DISC

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.54
- Spenning: AC 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 75
- Effektfaktor: 10
- Energiforbruk kWh/1000 t: 10

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 108 mm
- Total lengde: 108 mm
- Total bredde: 60 mm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Lyskildeteknologi: LED

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169253841
- Nettovekt: 0,03 kg
- Bruttovekt: 0,04 kg
- Høyde: 13,8 cm
- Lengde: 6,2 cm
- Bredde: 6,2 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-18
Versjon: 0.342

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com