

PHILIPS

Bustan-sokkel/
stilys, 3,8 W

Utendørslamper

2700 K

Antrasitt

Vanntett



8720169257290



Nyt en vakkert opplyst hage på en bærekraftig måte

Den ultraeffektive Philips Bustan-utebelysningen inneholder banebrytende ny teknologi for reduserte CO₂-utslipp, mindre avfall og lavere energiforbruk. Med en fantastisk levetid på 50 000 timer varer disse lysene over dobbelt så lenge som tilsvarende Philips LED-utebelysning, og de bruker 50 % mindre energi – akkurat det som trengs for en mer bærekraftig planet.

Bærekraftige belysningsløsninger

- Lang levetid på opptil 50 000 timer
- Ultra-effektiv
- Opptil 80 % strømbesparelser

Avansert LED

- 5 års garanti på LED-systemet

Laget for utendørs bruk

- IP44 – værbestandig

Egenskaper

- Kraftig lys

8720169257290

Belysning av høy kvalitet

- Varmt hvitt lys 2700 K

Høydepunkter

Lang levetid på opptil 50 000 timer



Pålitelig LED-lampe av høy kvalitet som varer opptil 50 000 timer. Du kan være trygg på at du ikke trenger å bekymre deg for vedlikehold i mange år framover, og kan nyte det perfekte hagelyset hver kveld.

Ultra-effektiv



Bruker minst 50 % mindre energi sammenlignet med tilsvarende standard LED-lys fra Philips.

Opptil 80 % strømbesparelser



Med LED-belysning sparer du opptil 80 % energi sammenlignet med tradisjonell belysning med samme lysmengde. Når du kjøper Philips LED-belysning, sparer du penger med en gang. For hver lyskilde du erstatter med et LED-lys, reduserer du strømregningen din.

5 års garanti på LED-systemet



I tillegg til standard 2 års garanti som tilbys for denne armaturen, tilbyr Philips også 5 års garanti på LED-systemet (LED-modulen og driveren).

IP44 – værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for fuktige utendørsmiljøer og har blitt testet grundig for å sikre vannmotstand. IP44-klassifiseringen betyr at den er sertifisert for å gi beskyttelse mot støv og vannsprut – perfekt for generell utendørs bruk.

Kraftig lys

Denne utendørsarmaturen fra Philips gir kraftig lys. Et lyst basseng med lys for å lyse opp hagen eller terrassen.

Varmt hvitt lys 2700 K



Visste du at forskjellige nyanser av hvitt lys identifiseres av forskjellige fargetemperaturer, målt i Kelvin (K)? Lavere fargetemperaturer gir et varmt, koselig hvitt lys, mens høyere fargetemperaturer gir et kjølig, mer energigivende hvitt lys. Denne armaturen produserer varmt, avslappende lys ved 2700 K.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Antrasitt
- Materiale: Metall

Holdbarhet

- Nominell levetid: 50 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Rustfri, støvfri: Ja
- Lys i to retninger: Nei
- Dag-og-natt-sensor: Nei
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Ja
- Bevegelsessensor: Nei
- Solenergi: Nei
- Midtpunkt: Nei

Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K

Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Patio
- Stil: Moderne
- Type: Sokkellys og stibelysning
- EyeComfort: Nei
- LED-innovasjoner: UltraEfficient
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

Strømforbruk

- Effektforbruk: 4,3

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 1,655 kg
- Total høyde: 400 mm
- Total lengde: 220 mm
- Total bredde: 90 mm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 800
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Varmt hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- Energiklassen til inkludert lyskilde: B
- IP-klasse: IP44 | Ledningsbeskyttet og sprutsikker
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Lyskilden kan byttes ut: Ja

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169257290
- Nettovekt: 1,66 kg
- Bruttovekt: 1,89 kg
- Høyde: 44,8 cm
- Lengde: 9,3 cm
- Bredde: 22,3 cm



Utgivelsesdato:
2026-04-15
Versjon: 0.308

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com