

# PHILIPS


Bustan-stolpelys,  
3,8 W

Utendørslamper

2700 K

Antrasitt

Vanntett



8720169257436



## Nyt en vakkert opplyst hage på en bærekraftig måte

Den ultraeffektive Philips Bustan-utebelysningen inneholder banebrytende ny teknologi for reduserte CO<sub>2</sub>-utslipp, mindre avfall og lavere energiforbruk. Med en fantastisk levetid på 50 000 timer varer disse lysene over dobbelt så lenge som tilsvarende Philips LED-utebelysning, og de bruker 50 % mindre energi – akkurat det som trengs for en mer bærekraftig planet.

### Bærekraftige belysningsløsninger

- Lang levetid på opptil 50 000 timer
- Ultra-effektiv
- Opptil 80 % strømbesparelser

### Avansert LED

- 5 års garanti på LED-systemet

### Laget for utendørs bruk

- IP44 – værbestandig

### Egenskaper

- Kraftig lys

8720169257436

**Belysning av høy kvalitet**

- Varmt hvitt lys 2700 K

# Høydepunkter

## Lang levetid på opptil 50 000 timer



Pålitelig LED-lampe av høy kvalitet som varer opptil 50 000 timer. Du kan være trygg på at du ikke trenger å bekymre deg for vedlikehold i mange år framover, og kan nyte det perfekte hagelyset hver kveld.

## Ultra-effektiv



Bruker minst 50 % mindre energi sammenlignet med tilsvarende standard LED-lys fra Philips.

## Opptil 80 % strømbesparelser



Med LED-belysning sparer du opptil 80 % energi sammenlignet med tradisjonell belysning med samme lysmengde. Når du kjøper Philips LED-belysning, sparer du penger med en gang. For hver lyskilde du erstatter med et LED-lys, reduserer du strømregningen din.

## 5 års garanti på LED-systemet



I tillegg til standard 2 års garanti som tilbys for denne armaturen, tilbyr Philips også 5 års garanti på LED-systemet (LED-modulen og driveren).

## IP44 – værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for fuktige utendørsmiljøer og har blitt testet grundig for å sikre vannmotstand. IP44-klassifiseringen betyr at den er sertifisert for å gi beskyttelse mot støv og vannsprut – perfekt for generell utendørs bruk.

## Kraftig lys

Denne utendørsarmaturen fra Philips gir kraftig lys. Et lyst basseng med lys for å lyse opp hagen eller terrassen.

## Varmt hvitt lys 2700 K



Visste du at forskjellige nyanser av hvitt lys identifiseres av forskjellige fargetemperaturer, målt i Kelvin (K)? Lavere fargetemperaturer gir et varmt, koselig hvitt lys, mens høyere fargetemperaturer gir et kjølig, mer energigivende hvitt lys. Denne armaturen produserer varmt, avslappende lys ved 2700 K.

# Spesifikasjoner

## Design og utseende

- Farge: Antrasitt
- Materiale: Metall

## Holdbarhet

- Nominell levetid: 50 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Rustfri, støvfri: Ja
- Lys i to retninger: Nei
- Dag-og-natt-sensor: Nei
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Ja
- Bevegelsessensor: Nei
- Solenergi: Nei
- Midtpunkt: Nei

## Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

## Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K

## Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Stolpelys
- EyeComfort: Nei
- LED-innovasjoner: UltraEfficient
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

## Strømforbruk

- Effektforbruk: 4,3

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 2,555 kg
- Total høyde: 770 mm
- Total lengde: 220 mm
- Total bredde: 90 mm

## Service

- Garanti: Fem år

## Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 800
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Varmt hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- Energiklassen til inkludert lyskilde: B
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Lyskilden kan byttes ut: Ja

## Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

## Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke tilgjengelig
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

## Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169257436
- Nettovekt: 2,56 kg
- Bruttovekt: 2,95 kg
- Høyde: 81,8 cm
- Lengde: 9,3 cm
- Bredde: 22,3 cm



Utgivelsesdato:  
2026-06-24  
Versjon: 0.316

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)