

# PHILIPS

Amigo-taklampe  
med vifte, 42 + 20 W

Takviftelamper

3000/4400/6500 K

Hvit

Kan dimmes, fjernkontroll



8720169260641



## Velg din egen stemning med fingertuppene

Kombiner tilpassbar belysning med en behagelig bris med Philips LED-takviftelyset, som leveres med fjernbetjening.

### Enkel å oppleve

- Bruk hele året rundt
- Nyt en deilig bris

# Høydepunkter

## Still inn helårsbruk

Med moduser for både sommer og vinter får du de beste innstillingene for å sirkulere luften i rommet året rundt.

## Nyt en deilig bris

Før en deilig bris gjennom et hvilket som helst rom i huset med Naturlig bris-funksjonen, som gir dynamiske hastighetsinnstillinger for viften.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Rund

## Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Plast

## Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 15 000
- Nominell levetid: 15 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Ja

## Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700-4000-6500 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 95

## Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Stue, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Takviftelamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Fjernbetjening

## Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 330 mA

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.9

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 1,5 kg
- Total høyde: 137 mm
- Total lengde: 485 mm
- Total bredde: 485 mm

## Service

- Garanti: To år

## Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 485 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 4400
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Justerbart hvitt lys
- Strømnett: AC 220-240
- Dimmbar lysarmatur: Ja
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

## Hva støttes

- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant

**Emballasjemål og vekt**

- EAN/UPC – produkt: 8720169260641
- Nettovekt: 1,5 kg
- Bruttovekt: 2,32 kg
- Høyde: 51,5 cm
- Lengde: 15,5 cm
- Bredde: 51 cm



Utgivelsesdato:  
2026-04-11  
Versjon: 0.275

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)