

# PHILIPS

Fyce-sokkel/stilys,  
1,5 W

Utendørslamper

2700 K

Svart

Sensor, solceller, vanntett



8720169265561



## Nyt en vakkert opplyst hage på en bærekraftig måte

Philips Fyce-sokkellampen er en pålitelig solcellelampe som varer lenger, reduserer energiforbruket og øker bærekraften.

### Enkel installering

- Ingen ledninger kreves

### Bærekraftige belysningsløsninger

- Solenergi

### Avansert LED

- LED-lyskilde av høy kvalitet

### Overlegen kvalitet

- Materiale i høy kvalitet

### Laget for utendørs bruk

- IP44 – værbestandig

### Belysning av høy kvalitet

- Varmt hvitt lys 2700 K


# Høydepunkter

## Ingen ledninger kreves



Denne lampen drives helt av solenergi. Ingen ledninger er nødvendig, noe som gjør disse lysene enkle å plassere og flytte hvor som helst i hagen eller et annet uteområde.

## Solenergi



Philips Solar-lys er designet for å få mest mulig ut av energien de mottar fra solen – for lys som varer lenger. De bidrar ikke til strømforbruket ditt i det hele tatt, og du sparer penger på strømrregningen samtidig som du gjør din del for miljøet.

## LED-lyskilde av høy kvalitet



Disse LED-lampene bruker en unik teknologi utviklet av Philips. De slår seg på umiddelbart og produserer optimal lyseffekt som får frem de levende fargene i hagen din.

## Materiale i høy kvalitet



Denne Philips utendørslampen er laget av kvalitetsmaterialer med overlegen utførelse. Dette sikrer et solid produkt som varer lenge og ikke rustet eller blir flekkete uansett værforhold

## IP44 – værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for fuktige utendørsmiljøer og har blitt testet grundig for å sikre vannmotstand. IP44-klassifiseringen betyr at den er sertifisert for å gi beskyttelse mot støv og vannsprut – perfekt for generell utendørs bruk.

## Varmt hvitt lys 2700 K



Visste du at forskjellige nyanser av hvitt lys identifiseres av forskjellige fargetemperaturer, målt i Kelvin (K)? Lavere fargetemperaturer gir et varmt, koselig hvitt lys, mens høyere fargetemperaturer gir et kjølig, mer energigivende hvitt lys. Denne armaturen produserer varmt, avslappende lys ved 2700 K.

# Spesifikasjoner

## Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Plast

## Holdbarhet

- Nominell levetid: 15 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Rustfri, støvfri: Ja
- Lys i to retninger: Nei
- Dag-og-natt-sensor: Ja
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Ja
- Bevegelsessensor: Nei
- Solenergi: Ja
- Midtpunkt: Nei

## Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

## Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K

## Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Sokkellys og stibelysning
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Fra morgen til kveld, Solcelle, Vanntett

## Strømforbruk

- Effektforbruk: 1,5

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,3702 kg
- Total høyde: 540 mm
- Total lengde: 90 mm
- Total bredde: 121 mm

## Service

- Garanti: To år

## Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 200
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Varmt hvitt lys
- Strømnett: 3.3 V
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker ekstra lav spenning
- Lyskilden kan byttes ut: Nei

## Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

## Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

## Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169265561
- Nettovekt: 0,37 kg
- Bruttovekt: 0,49 kg
- Høyde: 28,4 cm
- Lengde: 9,7 cm
- Bredde: 12,7 cm



Utgivelsesdato:  
2026-05-13  
Versjon: 0.312

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)