

PHILIPS

Mirth-vegglampe,
25 W, E27, ingen pære

Utendørslamper

Ingen lyspære

Svart

Vanntett



8720169266490



Nyt en vakkert opplyst hage

Denne utendørsbelysningen er designet rundt de nyeste trendene og livsstilene, slik at du kan definere stemningen du alltid har ønsket deg.

Enkel i bruk

- Ingen lyspære inkludert

Gi hagen din et nytt design

- Velg for utelamper til vegg

Overlegen kvalitet

- Materiale i høy kvalitet

Laget for utendørs bruk

- IP44 – værbestandig

Høydepunkter

Ingen lyspære inkludert

Denne armaturen leveres uten pære, som lar deg velge den lyseffekten som passer best til rommet og din personlige smak. Å velge en Philips LED-lyspære sikrer deg en høy kvalitet og langvarig lyseffekt.

Velg for utelamper til vegg

Få mest mulig ut av utendørsområdet med denne vegglampen som er perfekt å montere nær inngangsdøren eller på terrasseveggene.

Materiale i høy kvalitet



Denne Philips utendørslampen er laget av kvalitetsmaterialer med overlegen utførelse. Dette sikrer et solid produkt som varer lenge og ikke ruster eller blir flekkete uansett værforhold.

IP44 – værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for fuktige utendørsmiljøer og har blitt testet grundig for å sikre vannmotstand. IP44-klassifiseringen betyr at den er sertifisert for å gi beskyttelse mot støv og vannsprut – perfekt for generell utendørs bruk.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Metall

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Rustfri, støvfri: Ja
- Lys i to retninger: Nei
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integreert LED: Nei
- Bevegelsessensor: Nei
- Solenergi: Nei
- Varmhvitt lys: Nei
- Midtpunkt: Nei

Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Patio
- Stil: Moderne
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,99 kg
- Total høyde: 240 mm
- Total lengde: 140 mm
- Total bredde: 100 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lyskildeteknologi: LED
- Strømnett: 220–240 V
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- Energiklassen til inkludert lyskilde: ikke aktuelt
- Armatur/sokkel: E27
- Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 25
- IP-klasse: IP44 | Ledningsbeskyttet og sprutsikker

- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Lyskilden kan byttes ut: Ja
- Antall lyskilder: 1

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169266490
- Nettovekt: 0,99 kg
- Bruttovekt: 1,1 kg
- Høyde: 25 cm
- Lengde: 10,5 cm
- Bredde: 14,5 cm



Utgivelsesdato:
2026-03-21
Versjon: 0.348

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com