

# PHILIPS

Kylis-vegglampe, 25 W,  
GU10, ingen pære

Utendørslamper

Ingen lyspære

Svart

Vanntett



8720169266551



## Nyt en vakkert opplyst hage

Denne utendørsbelysningen er designet rundt de nyeste trendene og livsstilene, slik at du kan definere stemningen du alltid har ønsket deg.

### Enkel i bruk

- Ingen lyspære inkludert

### Gi hagen din et nytt design

- Velg for utelamper til vegg

### Overlegen kvalitet

- Materiale i høy kvalitet

### Laget for utendørs bruk

- IP44 – værbestandig

# Høydepunkter

## Ingen lyspære inkludert

Denne armaturen leveres uten pære, som lar deg velge den lyseffekten som passer best til rommet og din personlige smak. Å velge en Philips LED-lyspære sikrer deg en høy kvalitet og langvarig lyseffekt.

## Velg for utelamper til vegg

Få mest mulig ut av utendørsområdet med denne vegglampen som er perfekt å montere nær inngangsdøren eller på terrasseveggene.

## Materiale i høy kvalitet



Denne Philips utendørslampen er laget av kvalitetsmaterialer med overlegen utførelse. Dette sikrer et solid produkt som varer lenge og ikke rustner eller blir flekkete uansett værforhold.

## IP44 – værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for fuktige utendørsmiljøer og har blitt testet grundig for å sikre vannmotstand. IP44-klassifiseringen betyr at den er sertifisert for å gi beskyttelse mot støv og vannsprut – perfekt for generell utendørs bruk.

# Spesifikasjoner

## Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Metall

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Rustfri, støvfri: Ja
- Lys i to retninger: Nei
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integreert LED: Nei
- Bevegelsessensor: Nei
- Solenergi: Nei
- Varmhvitt lys: Nei
- Midtpunkt: Nei

## Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

## Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,45 kg
- Total høyde: 118 mm
- Total lengde: 90 mm
- Total bredde: 78 mm

## Service

- Garanti: To år

### Tekniske spesifikasjoner

- Lyskildeteknologi: LED
- Strømnett: 220–240 V
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- Energiklassen til inkludert lyskilde: ikke aktuelt
- Armatur/sokkel: GU10
- Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 25
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Lyskilden kan byttes ut: Ja
- Antall lyskilder: 1

### Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

### Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169266551
- Nettovekt: 0,45 kg
- Bruttovekt: 0,5 kg
- Høyde: 13 cm
- Lengde: 8,5 cm
- Bredde: 10 cm



Utgivelsesdato:  
2026-05-13  
Versjon: 0.303

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)