

PHILIPS

Radii-sokkel/stilys,
1,3 W

Utendørslamper

3000 K

Svart

Kan tilkobles, sensor, solceller,
vanntett



8720169267213



Vårt mest energieffektive LED- pærer hittil.

tilsvarende Philips LED-utendørslys

Enkel installering

- Ingen ledninger kreves

Bærekraftige belysningsløsninger

- Ultra-effektiv solenergi

Gi hagen din et nytt design

- Velg for sokkellys utendørs

Avansert LED

- 5 års garanti på LED-systemet

Laget for utendørs bruk

- IP44 – værbestandig

Belysning av høy kvalitet

- Klart hvitt lys 3000 K

Høydepunkter

Ingen ledninger kreves



Denne lampen drives helt av solenergi. Ingen ledninger er nødvendig, noe som gjør disse lysene enkle å plassere og flytte hvor som helst i hagen eller et annet uteområde.

Ultra-effektiv solenergi



Med Philips Ultra Efficient Solar system leverer disse armaturene lys i opptil 40 timer på et fulladet batteri. Få lyssterkt lys hele natten, og til og med under dårlige eller overskyede værforhold.

Velg for sokkellys utendørs

Få mest mulig ut av utendørsområdet med dette sokkellyset. Den passer perfekt for å lyse opp hagen, kanten på terrassen eller for å fremheve oppkjørsler og gangstier.

5 års garanti på LED-systemet




I tillegg til standard 2 års garanti som tilbys for denne armaturen, tilbyr Philips også 5 års garanti på LED-systemet (LED-modulen og driveren).

IP44 – værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for fuktige utendørsmiljøer og har blitt testet grundig for å sikre vannmotstand. IP44-klassifiseringen betyr at den er sertifisert for å gi beskyttelse mot støv og vannsprut – perfekt for generell utendørs bruk.

Klart hvitt lys 3000 K



Visste du at forskjellige nyanser av hvitt lys identifiseres av forskjellige fargetemperaturer, målt i Kelvin (K)? Lavere fargetemperaturer gir et varmt, koselig hvitt lys, mens høyere fargetemperaturer gir et kjølig, mer energigivende hvitt lys. Denne armaturen produserer sterkt hvitt lys ved 3000 K.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Plast

Holdbarhet

- Nominell levetid: 50 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Rustfri, støvfri: Ja
- Lys i to retninger: Nei
- Dag-og-natt-sensor: Ja
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Ja
- Bevegelsessensor: Ja
- Solenergi: Ja
- Midtpunkt: Nei

Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 3000 K

Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Sokkellys og stibelysning
- EyeComfort: Nei
- LED-innovasjoner: UltraEfficient
- Ekstrafunksjoner: Kan kobles sammen, Sensor, Solcelle, Vanntett

Strømforbruk

- Effektforbruk: 1,3

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,912 kg
- Total høyde: 600 mm
- Total lengde: 175 mm
- Total bredde: 175 mm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 250
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Hvitt lys
- Strømnett: 4 V
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- Energiklassen til inkludert lyskilde: A
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker ekstra lav spenning
- Lyskilden kan byttes ut: Ja

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169267213
- Nettovekt: 0,91 kg
- Bruttovekt: 1,41 kg
- Høyde: 63 cm
- Lengde: 20 cm
- Bredde: 20 cm



Utgivelsesdato:
2026-06-13
Versjon: 0.264

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com