

PHILIPS

Morgen-til-kveld-
sensor

Utendørslamper

GardenLink

Svart

Lav spenning, vanntett



8720169269293



Hagelys som du ganske enkelt kan plugge inn, koble sammen og bruke

Serien Philips GardenLink med lav spenning tilbyr en rekke utendørsarmaturer som du enkelt og trygt kan installere selv. Du kan koble flere lys til én enkelt strømforsyning og koble strømforsyningen til en standard stikkontakt. Så kan du enkelt legge til ekstra lys eller flytte rundt på lysenes plassering når du vil. Kablingen er enkel, og den lave spenningen gjør at produktserien ikke utgjør noen fare for verken voksne, barn eller dyr.

Enkel i bruk

- Kompatibel med alle GardenLink-armaturer og tilbehør
- Enkel å installere med Twist & Lock-kontakter

Sikker i bruk

- Ekstra sikkerhet med 24V lavspenning

Overlegen kvalitet

- Materiale i høy kvalitet

Høydepunkter

Kompatibel med alle GardenLink-armaturer og tilbehør

Hver GardenLink-armatur har den samme Twist & Lock-kontakt for enkel installasjon og tilkobling. Du kan flytte armaturene og tilbehøret etter hvert som behovene for utendørsbelysning endres, noe som gir lys til hvert hjørne av hagen din.

Enkel å installere med Twist & Lock-kontakter

Superenkel installasjon og tilkobling med produktenes Twist & Lock-kontakt. Du kobler bare lysene på og du er klar!

Ekstra sikkerhet med 24V lavspenning

Lavspenningslamper (24V) er trygge å installere selv. Det er ingen risiko for elektrisk støt og du trenger heller ikke hjelp av en elektriker.

Materiale i høy kvalitet

Denne Philips GardenLink Dust-to-dawn-sensoren er laget av materialer av høy kvalitet med overlegen etterbehandling. Dette sikrer et solid og langvarig produkt som er motstandsdyktig mot korrosjon og flekker under alle værforhold

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Plast

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Rustfri, støvfri: Ja
- Lys i to retninger: Nei
- Dag-og-natt-sensor: Nei
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrrert LED: Nei
- Bevegelsessensor: Nei
- Solenergi: Nei
- Midtpunkt: Nei

Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Patio
- Stil: Moderne
- Type: Tilbehør
- Ekstrafunksjoner: Lavspenning, Vanntett

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,12 kg
- Total høyde: 30 mm
- Total lengde: 290 mm
- Total bredde: 70 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lyskildeteknologi: Ikke relevant
- Strømnett: 24 V DC
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- IP-klasse: IP44 | Ledningsbeskyttet og sprutsikker
- Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker ekstra lav spenning
- Lyskilden kan byttes ut: Ja

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169269293
- Nettovekt: 0,12 kg
- Bruttovekt: 0,14 kg
- Høyde: 13,7 cm
- Lengde: 5,2 cm
- Bredde: 9,2 cm



Utgivelsesdato:
2026-04-15
Versjon: 0.323

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com