

PHILIPS

Spore-bakkespotlys/
spyd, 1 W

Utendørslamper

2700 K

Sølv

Lav spenning, vanntett



8720169269453



Hagelys som du ganske enkelt kan plugge inn, koble sammen og bruke

Serien Philips GardenLink med lav spenning tilbyr en rekke utendørsarmaturer som du enkelt og trygt kan installere selv. Du kan koble flere lys til én enkelt strømforsyning og koble strømforsyningen til en standard stikkontakt. Så kan du enkelt legge til ekstra lys eller flytte rundt på lysenes plassering når du vil. Kablingen er enkel, og den lave spenningen gjør at produktserien ikke utgjør noen fare for verken voksne, barn eller dyr.

Enkel i bruk

- Kompatibel med alle GardenLink-armaturer og tilbehør
- Enkel å installere med Twist & Lock-kontakter

Sikker i bruk

- Ekstra sikkerhet med 24V lavspenning

Bærekraftige belysningsløsninger

- Lang levetid opptil 20,000 timer

Laget for utendørs bruk

- IP67 – værbestandig

8720169269453

Belysning av høy kvalitet

- Varmt hvitt lys 2700 K

Høydepunkter

Kompatibel med alle GardenLink-armaturer og tilbehør

Hver GardenLink-armatur har den samme Twist & Lock-kontakt for enkel installasjon og tilkobling. Du kan flytte armaturene og tilbehøret etter hvert som behovene for utendørsbelysning endres, noe som gir lys til hvert hjørne av hagen din.

Enkel å installere med Twist & Lock-kontakter

Superenkel installasjon og tilkobling med produktenes Twist & Lock-kontakt. Du kobler bare lysene på og du er klar!

Ekstra sikkerhet med 24V lavspenning

Lavspenningslamper (24V) er trygge å installere selv. Det er ingen risiko for elektrisk støt og du trenger heller ikke hjelp av en elektriker.

Lang levetid opptil 20,000 timer




Pålitelig LED-lampe av høy kvalitet som varer opptil 20,000 timer. Du kan være trygg på at du ikke trenger å bekymre deg for vedlikehold i mange år framover, og kan nyte det perfekte hagelyset hver kveld.

IP67 – værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt utviklet for fuktige utendørsmiljøer og er grundig testet for å sikre vannbestandighet. IP67-klassifiseringen betyr at den er designet for å være beskyttet mot midlertidig nedsenking i vann, og den er ideell for belysning av stier og innkjørsler. Du kan til og med kjøre over den.

Varmt hvitt lys 2700 K



Visste du at forskjellige nyanser av hvitt lys identifiseres av forskjellige fargetemperaturer, målt i Kelvin (K)? Lavere fargetemperaturer gir et varmt, koselig hvitt lys, mens høyere fargetemperaturer gir et kjølig, mer energigivende hvitt lys. Denne armaturen produserer varmt, avslappende lys ved 2700 K.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Sølv
- Materiale: Metall

Holdbarhet

- Nominell levetid: 20 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Rustfri, støvfri: Ja
- Lys i to retninger: Nei
- Dag-og-natt-sensor: Nei
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Ja
- Bevegelsessensor: Nei
- Solenergi: Nei
- Midtpunkt: Nei

Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 65
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K

Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Bakkespotter/pigger
- Ekstrafunksjoner: Lavspenning, Vanntett

Strømforbruk

- Effektforbruk: 1

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,8 kg
- Total høyde: 60 mm
- Total lengde: 40 mm
- Total bredde: 40 mm
- Utskjæring i innfelt tak: 3.5 cm x 3.5 cm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 120lm
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Varmt hvitt lys
- Strømnett: 220–240 V
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- Energiklassen til inkludert lyskilde: E
- IP-klasse: IP67
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Lyskilden kan byttes ut: Ja

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169269453
- Nettovekt: 0,8 kg
- Bruttovekt: 0,98 kg
- Høyde: 24,7 cm
- Lengde: 15,2 cm
- Bredde: 15,2 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-30
Versjon: 0.318

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com