

PHILIPS

Lyskilde

Ultra-effektiv

2,3–40 W

E27

Varmhvit



8720169275034



Kraftig LED-belysning med utmerket lyskvalitet

En Philips-LED-lyskilde til hjemmet som fungerer som allmennbelysning for innendørsaktiviteter. Du reduserer strømkostnader umiddelbart, du slipper å bytte lyskilde så ofte, og belysningskvaliteten er upåklagelig.

Belysning av høy kvalitet

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

Designet for å vare lenger og spare mer energi

- Spar energi hver dag når du slår på
- Lyspære med lang levetid – varer i opptil 50 år

Høydepunkter

Spesielt utviklet for å være behagelig å se på



Det er lett å se hvordan hard belysning kan anstrenge øynene. Er det for lyst, blir du blendet. Er det for svakt, flimrer det. Nå kan du skånsomt opplyse din verden med LED som er designet for å være behagelig for synet, og på samme tid skape den perfekte stemningen i hjemmet ditt.

Spar energi hver dag når du slår på



Våre UltraEfficient LED-lys er minst 50 % mer energieffektive enn standard-LED-lys fra Philips og sparer energi hver dag

Lyspære med lang levetid – varer i opptil 50 år



Unngå bryet med hyppige skifter av lyspærer. Med en levetid på opptil 50 000 timer varer våre UltraEfficient LED-lys 3,5 ganger lenger enn standard-LED-lys fra Philips, slik at du kan nyte en perfekt belysningsløsning i over 50 år.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt lyskilde
- Sokkel: E27
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæreoverflate: Matt
- Lyspæremateriale: Glass

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 500 000
- Nominell levetid: 50 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 300 grad(er)
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 485 lm
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 210

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort, UltraEfficient

Informasjon

- EAN: 8720169275034
- EL nr: 872016927503400
- Produkttittel: LED CLA 40W A60 E27 2700K CL UE 2PF/SRT

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.4
- Spennings: AC 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 40 W
- Effektforbruk: 2,3 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 3

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 104 mm
- Total lengde: 104 mm
- Total bredde: 60 mm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Kan produktet brukes i lukkede armaturer: No

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169275034
- Nettovekt: 0,07 kg
- Bruttovekt: 0,13 kg
- Høyde: 14,6 cm
- Lengde: 6,6 cm
- Bredde: 13,1 cm



Utgivelsesdato:
2026-02-18
Versjon: 0.373

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com