

PHILIPS

Taklampe, 21 W

Taklamper

4000 K

Hvit



8720169296046



Trygg og praktisk håndfri belysning

Denne Philips LED-taklampe kan enkelt slås av og på med bevegelsessensoren. Den har et stort deteksjonsområde, høyere lyseffekt og LED-teknologi som slås på øyeblikkelig, slik at du kan være sikker på at hjemmet ditt er godt opplyst for sikkerhet og synlighet. Komfortabelt lys som er skånsomt for øynene.

Enkel å oppleve

- Armaturen har innebygd bevegelsessensor som gjør at den slår seg på automatisk når noen går forbi.

Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene

Holdbarhet

- Lang levetid opptil 15 000 timer

Høydepunkter

Integrert bevegelsessensor Eyecomfort

Dårlig innebelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å

samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og

farge i mer en ti år. Skift til en belysning som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

Lang levetid opptil 15 000 timer

Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 15 000 timer.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall, Plast

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Antall brytersykluser: 15 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 4000 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 138

Diverse

- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 183 mA

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,6 kg
- Total høyde: 71 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 345 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 2900
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Kjølig hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169296046
- Nettovekt: 0,6 kg
- Bruttovekt: 0,89 kg
- Høyde: 38 cm
- Lengde: 8 cm
- Bredde: 38 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-22
Versjon: 0.118

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com