

PHILIPS

Bærbar Alula-
lampe, 1,2 W

Utendørslamper

3000 K

Svart

RGB-farger, solceller, vanntett



8720169296503



Lys opp utendørslivet ditt

Denne bærbare Philips Alula-solcellelampe har 3-i-1-moduser for lysinnstillinger. Ved å banke eller trykke kan du velge mellom to lysstyrker eller RGB-festmodus.

Bærekraftige belysningsløsninger

- Lang levetid på opptil 15 000 timer

Avansert LED

- LED-lyskilde av høy kvalitet

Overlegen kvalitet

- Materiale i høy kvalitet

Laget for utendørs bruk

- IP44 – værbestandig

Høydepunkter

Lang levetid på opptil 15 000 timer



Pålitelig LED-belysning av høy kvalitet som varer i opptil 15 000 timer. Du kan slappe av uten å måtte tenke på vedlikehold i flere år, samtidig som du har det perfekte stemningslyset hjemme.

LED-lyskilde av høy kvalitet



Disse LED-lampene bruker en unik teknologi utviklet av Philips. De slår seg på umiddelbart og produserer optimal lyseffekt som får frem de levende fargene i hagen din.

Materiale i høy kvalitet



Denne Philips utendørslampen er laget av kvalitetsmaterialer med overlegen utførelse. Dette sikrer et solid produkt som varer lenge og ikke rustet eller blir flekkete uansett værforhold

IP44 – værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for fuktige utendørsmiljøer og har blitt testet grundig for å sikre vannmotstand. IP44-klassifiseringen betyr at den er sertifisert for å gi beskyttelse mot støv og vannsprut – perfekt for generell utendørs bruk.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Plast

Holdbarhet

- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Rustfri, støvfri: Ja
- Lys i to retninger: Nei
- Dag-og-natt-sensor: Nei
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrrert LED: Ja
- Bevegelsessensor: Nei
- Solenergi: Ja
- Midtpunkt: Ja

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 120
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 3000 K

Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Bærbare lamper
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: RGB-farger, Solcelle, Vanntett

Strømforbruk

- Effektforbruk: 1,2

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,362 kg
- Total høyde: 150 mm
- Total lengde: 130 mm
- Total bredde: 120 mm

Service

- Garanti: Ett år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 80/20
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Hvitt lys
- Strømnett: 5, DC 4
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- Energiklassen til inkludert lyskilde: F
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker ekstra lav spenning
- Lyskilden kan byttes ut: Nei

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169296503
- Nettovekt: 0,36 kg
- Bruttovekt: 0,44 kg
- Høyde: 12 cm
- Lengde: 14 cm
- Bredde: 15 cm



Utgivelsesdato:
2026-06-13
Versjon: 0.174

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com