

PHILIPS

Spot 50 W PAR16
GU10

Smart LED

Tunable white smartpære

Opptil 345 lumen

Enkel plug-and-play

Styres med app eller stemmen



8720169296787



Smartbelysning for hverdagen

Sett søkelyset på komfort og velvære! Disse smarte spottene har den vanlige GU10-formen du allerede kjenner, men linsene i ekte glass gjør dem ekstra elegante. De har også noe helt unikt: justerbart hvitt lys som passer til alle typer behov og humør. Planlegg kjølig hvitt lys når du må få ting gjort, eller koselig varmhvitt lys når du vil slappe av – slik at du kan nyte livet hjemme. I tillegg til alt dette kan du styre lysene med stemmen, WiZ-fjernkontrollen eller WiZ-appen enten du er hjemme eller borte. De smarte Philips GU10-spottene kobles til via det eksisterende Wi-Fi-nettverket ditt, og du trenger ikke ekstra maskinvare, nettverkskapasitet eller konfigurering.

Enkel konfigurasjon

- Enkel plug-and-play

Smart styring

- Styr fra hvor som helst med smarttelefonen.

Smarte funksjoner

- Automatiser lysene dine med tidsplaner
- Automatiser lysene dine. Fungerer med tilkoblede WiZ-produkter

Lysmoduser

- Millioner av farger og dynamiske lysmoduser
- Kjølig hvitt lys

Form

- Jevn lysfordeling

Høydepunkter

Enkel plug-and-play



WiZ fungerer med din eksisterende Wi-Fi-ruter, det kreves ikke en ekstra gateway. Du trenger bare å plugge inn det nye lyset, laste ned WiZ-appen og så er du klar!

Kan styres uansett hvor du er



Styr WiZ-lysene dine uansett hvor du er med en smarttelefon. Du trenger ikke å lure på om lysene ble skrudd av før du reiste hjemmefra. WiZ-appen er tilgjengelig for iOS og Android.

Automatiser lysene dine med tidsplaner

Automatiser lysene så de passer til dine daglige eller ukentlige rutiner. Planlegg at lyset skrur seg på før du kommer hjem og ha det av når det ikke trengs.

Automatiser lyset ditt



Du kan skru lysene av/på eller endre lysmodusen etter bevegelsesdeteksjon. Den fungerer med alle tilkoblede WiZ-produkter.

Millioner av farger og dynamiske lysmoduser



Velg fra en palett med flere millioner lysfarger for å skape en utrolig atmosfære i hjemmet ditt. Opplev de subtile forskjellene våre dynamiske lyseffekter har på miljøet ditt.

Kjølig hvitt lys



Lys opp hjemmet ditt med oppkvikkende kjølig hvitt lys. Smart belysning som tilpasser seg hverdagsaktivitetene dine.

Jevn lysfordeling



Få jevn belysning med denne lyskilden, som fordeler mykt og klart lys i hele rommet.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: PAR16
- Sokkel: GU10
- Type glass: Matt
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Ja

Lyskildens mål

- Vekt: 0,05 kg

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrert LED: Ja
- Solenergi: Nei
- Dimbart lys med en varm glød: Nei

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36
- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 90
- Fargetemperatur: 2700–6500 K
- Lysfargekategori: Justerbar hvit
- Opprinnelig lysytelse: 345 lm
- Starttid: < 0.5 s
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 73

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 40 mA

Informasjon

- EAN: 8720169296787
- EL nr: 872016929678700
- Produkttittel: PHI WFB 50W GU10 GLASS 927-65 TW 1PF/6

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.48
- Spenning: AC 220–240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 50 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 4,7 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 5

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 55 mm
- Total lengde: 55 mm
- Total bredde: 50 mm

Nominelle verdier

- Nominell levetid: 15 000
- Nominell lysstrøm: 345 lm
- Nominell maksimal intensitet: 550 cd
- Nominell effekt: 4.7 W

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50–60
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er:: 1877833
- Referanse for fluksmåling: Narrow Cone

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Ja

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
- Maks. antall tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-snarveier
- Matter-funksjonalitet: Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169296787
- Nettovekt: 0,05 kg
- Bruttovekt: 0,09 kg
- Høyde: 16 cm
- Lengde: 7 cm
- Bredde: 7 cm



Utgivelsesdato:
2026-04-29
Versjon: 0.145

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com