

PHILIPS

Kapsel 10 W, kapsel
G4 x 2

LED

2700

100 lm

15000



8720169300590



Opplev varmhvitt LED-lys

Philips LED-lyspærer gir vakkert og varmt hvitt lys, umiddelbare energibesparelser og svært lang levetid. Med sin rene og elegante design passer denne pæren perfekt som erstatning for tradisjonelle matte pærer.

Belysning av høy kvalitet

- Det samme varmhvite lyset som fra glødepærer

Velg en bærekraftig løsning

- Gir en energibesparelse på opptil 80 %

Skap det rette lyset i hjemmet

- En enkel LED til daglig bruk

Høydepunkter

Det samme varmhvite lyset som fra glødepærer



Denne lyskilden har en fargetemperatur på 2700 K og gir deg en varm, rolig atmosfære som er

perfekt for avslapping. Lyskilden med 2700 K er perfekt for belsningsdesign i hjemmet.

Gir en energibesparelse på opptil 80 %



Velg LED og spar energi uten at det går utover lyskvaliteten. Bytt eksisterende glødepærer eller halogenpærer og spar over 80 % i energiforbruk.

En enkel LED til daglig bruk

Philips' LED-pære til daglig bruk dekker dine grunnleggende belsningsbehov. Den gir det gode lyset og den pålitelige ytelsen du venter av en LED-pære fra Philips til en rimelig pris.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke-retningsbestemt kapsel
- Sokkel: G4
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Klar plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrrert LED: Ja

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 100 lm
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 100

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

Informasjon

- EAN: 8720169300590
- EL nr: 872016930059000
- Produkttittel: LED 10W G4 WW 12V ND micro 2SRT6

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5
- Spenning: AC Electronic 12 V
- Wattstyrke tilsvarende: 10
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 1
- Energiforbruk kWh/1000 t: 1

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 30 mm
- Total lengde: 30 mm
- Total bredde: 10 mm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: -
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er::
1879165

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169300590
- Nettovekt: 0 kg
- Bruttovekt: 0,01 kg
- Høyde: 12,7 cm
- Lengde: 2,5 cm
- Bredde: 6,3 cm



Utgivelsesdato:
2026-04-15
Versjon: 0.224

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com