

# PHILIPS

Kapsel 40 W G9 G9

LED

3000 K

470 lm

15 000 timer



8720169301719



## En kombinasjon av velkjent lys og nyskapende design

Denne LED-kapselen med nettspenning gir jevnt og klart hvitt lys.

### Belysning av høy kvalitet

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

### Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som halogenkapsler

### Velg en bærekraftig løsning

- Lang levetid – varer i opptil 15 år

# Høydepunkter

## Spesielt utviklet for å være behagelig å se på



Det er lett å se hvordan hard belysning kan anstrenge øynene. Er det for lyst, blir du blendet. Er det for svakt, flimrer det. Nå kan du skånsomt opplyse din verden med LED som er designet for å være behagelig for synet, og på samme

tid skape den perfekte stemningen i hjemmet ditt.

## Erstatter halogenkapsler



Med sin(e) vakkert formede design og kjente dimensjoner, er dette en LED-kapsel som gir moderne belysning. Den perfekte bærekraftig erstatningen for tradisjonelle halogenkapsler.

## Gjennomsnittlig nominell levetid på 15 000 timer



Med en levetid på opptil 15 000 timer slipper du maset med å skifte lyspærer ofte, og du kan nyte en perfekt belysningsløsning i mer enn 15 år.

# Spesifikasjoner

## General

- Egnet til effektbelysning: Nei

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt globepære
- Sokkel: G9
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Plast

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- For omgivelsestemperaturer mellom: -20 til +45 °C
- Nominell levetid: 15 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrert LED: Ja

## Lysegenskaper

- Lysvinkel: 320 grad(er)
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 3000 K
- Opprinnelig lysytelse: 470 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5 s
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 3000
- Lysytelse: 470 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 127

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

## Andre egenskaper

- CE-merke: Ja
- I samsvar med EU RoHS: Ja

**Informasjon**

- EAN: 8720169301719
- EL nr: 872016930171900
- Produktittel: LED 40W G9 WH ND SRT6

**Effekt**

- Effektfaktor (brøk): 0.5

**Strømforbruk**

- Effektfaktor: 0.5
- Spenning: AC 220–240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 40
- Energieffektivitetsmerke (EEL): E
- Effektforbruk: 3,7
- Energiforbruk kWh/1000 t: 4

**Produktets mål og vekt**

- Total høyde: 52 mm
- Total lengde: 52 mm
- Total bredde: 16 mm

**Tekniske spesifikasjoner**

- Frekvens: 50–60
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er:: 1932581
- Referanse for fluksmåling: Sphere
- Kan dimmes: Nei
- Flimmerverdi (PstLM): 1
- Sokkelbase: G9
- Kan produktet brukes i lukkede armaturer: No

**Emballasjemål og vekt**

- EAN/UPC – produkt: 8720169301719
- Nettovekt: 0,01 kg
- Bruttovekt: 0,01 kg
- Høyde: 12,7 cm
- Lengde: 2,5 cm
- Bredde: 6,3 cm



Utgivelsesdato:  
2026-03-31  
Versjon: 0.275

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)