

PHILIPS

Spot, 60 W, R7S,
R7S

LED

4000 K

1000 lm

15 000 timer



8720169301917



Kraftig LED-belysning med utmerket lyskvalitet

Denne nyskapende og langt mer energieffektive lineære LED-lyskilden passer perfekt som erstatning for R7S-halogenpærer.

Belysning av høy kvalitet

- Kjølig hvitt lys

Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som halogenrør

Velg en bærekraftig løsning

- Gir en energibesparelse på opptil 80 %

Høydepunkter

Kjølig hvitt lys



Denne lyspæren har en fargetemperatur på 4000 K noe som gir deg en ekstra rolig og koselig atmosfære.

Erstatter halogenrør



Dette er et moderne LED-rør med flotte og velkjente former. Det er den perfekte erstatningen for tradisjonelle halogenrør.

Gir en energibesparelse på opptil 80 %



Velg LED og spar energi uten at det går utover lyskvaliteten. Bytt eksisterende glødepærer eller halogenpærer og spar over 80 % i energiforbruk.

Spesifikasjoner

null

- Egnet til effektbelysning: Nei

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt reflektor
- Sokkel: R7s
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæreoverflate: Matt
- Lyspæremateriale: Klar plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000
- For omgivelsestemperaturer mellom: -20 til +45 °C

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Garanti

- Garantiperiode: 2 år

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 300 grad(er)
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 4000 K
- Opprinnelig lysytelse: 1000 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5 s
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 4000 K
- Lysytelse: 1 000 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 142 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

Andre egenskaper

- CE-merke: Ja
- I samsvar med EU RoHS: Ja

Informasjon

- EAN: 8720169301917
- EL nr: 872016930191700
- Produkttittel: LED 60W R7S 78mm CW ND 1PF SRT4

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.5

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5
- Spenning: AC 220–240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 60 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): D
- Effektforbruk: 7 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 7

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169301917
- Nettovekt: 0,04 kg
- Bruttovekt: 0,06 kg
- Høyde: 12,7 cm
- Lengde: 3 cm
- Bredde: 6,3 cm

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 78 mm
- Total lengde: 78 mm
- Total bredde: 28 mm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50–60
- EPREL-registreringsnummeret er:: 1932589
- Referanse for fluksmåling: Sphere
- Kan dimmes: Nei
- Flimmerverdi (PstLM): 1
- Sokkelbase: R7s
- Kan produktet brukes i lukkede armaturer: No



Utgivelsesdato: 2025-12-31
Versjon: 0.268

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com