

# PHILIPS

Lyspære 60 W A60  
B22

Smart LED

Tunable white smartlyspære

Opptil 806 lumen

Enkel plug-and-play

Styres med appen eller  
stemmen



8720169302952



## Smartbelysning for hverdagslivet

Philips LED-lyspærer gir vakkert og varmt hvitt lys, umiddelbare energibesparelser og svært lang levetid. Med sitt rene og elegante design passer denne lyspæra perfekt som erstatning for tradisjonelle matte lyspærer.

# Spesifikasjoner

**Lyskildens egenskaper**

- Bruksområde: Innendørs
- Form: A60
- Sokkel: B22
- Type glass: Matt
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Ja

**Lyskildens mål**

- Vekt: 0,05 kg

**Holdbarhet**

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 25 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 25 000

**Ekstra funksjon/tilbehør følger med.**

- Integrert LED: Ja
- Solenergi: Nei
- Dimbart lys med en varm glød: Nei

**Lysegenskaper**

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI):  $\geq 80$
- Fargetemperatur: 2700-6500 K
- Lysfargekategori: Justerbar hvit
- Opprinnelig lysytelse: 806 lm
- Starttid:  $< 0.5$  s
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 100

**Diverse**

- EyeComfort: Ja

**Andre egenskaper**

- Strøm til lyskilden: 65 mA

**Informasjon**

- EAN: 8720169302952
- EL nr: 872016930295200
- Produkttittel: PHI WFB 60W A60 B22 827-65 TW 1PF/6

**Strømforbruk**

- Effektfaktor: 0.5
- Spennning: AC 220-240 V
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 8 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 8

**Produktets mål og vekt**

- Total høyde: 109 mm
- Total lengde: 109 mm
- Total bredde: 60 mm

**Nominelle verdier**

- Nominell levetid: 25 000
- Nominell lysstrøm: 806 lm
- Nominell effekt: 8 W

**Service**

- Garanti: To år

**Tekniske spesifikasjoner**

- Frekvens: 50-60
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er:: 1877824
- Referanse for fluksmåling: Sphere

**Hva støttes**

- Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
- Maks. antall tilbehør: 9999
- Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-snarveier

**Emballasjemål og vekt**

- EAN/UPC – produkt: 8720169302952
- Nettovekt: 0,05 kg
- Bruttovekt: 0,09 kg
- Høyde: 16 cm
- Lengde: 7 cm
- Bredde: 7 cm



Utgivelsesdato:  
2026-03-14  
Versjon: 0.188

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)