

PHILIPS

Lyskilde, 60 W A60
E27 x2

Smart LED

Tunable white smartlyspære

Opptil 806 lumen

Enkel plug-and-play

Styres med appen eller
stemmen



8720169303034



Smartbelysning for hverdagslivet

Philips LED-lyspærer gir vakkert og varmt hvitt lys, umiddelbare energibesparelser og svært lang levetid. Med sitt rene og elegante design passer denne lyspæra perfekt som erstatning for tradisjonelle matte lyspærer.

Smart styring

- Connected by WiZ
- Smart styring

Smarte funksjoner

- SpaceSense bevegelsesdeteksjon
- Smarte automatiseringer

Smartenheter

- Matter-sertifisert

Lysmoduser

- Justerbart hvitt lys
- Lav dimming

Høydepunkter

Connected by WiZ

Fullt ut kompatibel med alle Connected by WiZ-produkter – bruk WiZ-appen til å konfigurere og få alle fordelene med smartbelysning.

Smart styring

Styr belysningen med WiZ-appen, tilbehør eller talekommandoer via smarthjemassistanten; Matter-kompatibel for bruk med Alexa, Google Home og Apple Home.

SpaceSense bevegelsesdeteksjon



Gjør lysene om til bevegelsessensorer med integrert SpaceSense-teknologi, slik at de slår seg på automatisk når du går inn i rommet – alt du trenger er to eller flere Connected by WiZ-lys eller -enheter.

Smarte automatiseringer

Planlegg lyset etter rutinene dine, slik at det slår seg automatisk på når du våkner, og av når ingen er hjemme for å spare energi.

Matter-sertifisert



Styr slik du vil med foretrukket smarthjemassistant – Matter-kompatibel for sømløs integrering med Alexa, Google Home og Apple Home.

Justerbart hvitt lys

Juster enkelt fra kjølige, blåaktige fargetoner som gir bedre synlighet og fokus, til myke, varmere toner for avslapning om kvelden (CCT-område 2200–6500 K).

Lav dimming

Dim lyset jevnt fra full lysstyrke ned til 1 % for riktig lysnivå, uansett hva du gjør.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: A60
- Sokkel: E27
- Type glass: Matt
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Ja

Lyskildens mål

- Vekt: 0,05 kg

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Plast

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 25 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 25 000

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Velg farge: Ja
- Sikret mot vind og vær: Nei
- Integrert LED: Ja
- Solenergi: Nei
- Dimbart lys med en varm glød: Nei

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2200–6500 K
- Lysfargekategori: Justerbar hvit
- Starttid: <0.5 s
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 100

Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Spisestue, Stue, Barnerom
- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 65 mA

Informasjon

- EAN: 8720169303034
- EL nr: 872016930303400
- Produkttittel: PHI WFB 60W A60 E27 827-65 TW 2PF/6

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5
- Spenning: AC 220–240 V
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 8 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 8

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 11,1 mm
- Total lengde: 11,1 mm
- Total bredde: 6 mm

Nominelle verdier

- Nominell levetid: 25 000
- Nominell lysstrøm: 806 lm
- Nominell effekt: 8 W

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50–60
- Diameter: 60 mm
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Justerbart hvitt lys
- IP-klasse: IP20
- EPREL-registreringsnummeret er:: 2546661
- Referanse for fluksmåling: Sphere

Lyspæren

- Diameter: 60 mm
- Programvare kan oppgraderes: Ja

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
- Maks. antall tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-snarveier
- Matter-funksjonalitet: Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169303034
- Nettovekt: 0,1 kg
- Bruttovekt: 0,2 kg
- Høyde: 16 cm
- Lengde: 7 cm
- Bredde: 14 cm



Utgivelsesdato:
2026-06-17
Versjon: 0.276

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com