

PHILIPS

Lyskilde, 60 W A60
E27 x2

Smart LED

Tunable white smartlyspære

Opptil 806 lumen

Enkel plug-and-play

Styres med appen eller
stemmen



8720169303034



Smartbelysning for hverdagslivet

Philips LED-lyspærer gir vakkert og varmt hvitt lys, umiddelbare energibesparelser og svært lang levetid. Med sitt rene og elegante design passer denne lyspæra perfekt som erstatning for tradisjonelle matte lyspærer.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: A60
- Sokkel: E27
- Type glass: Matt
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Ja

Lyskildens mål

- Vekt: 0,05 kg

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Plast

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 25 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 25 000

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Velg farge: Ja
- Sikret mot vind og vær: Nei
- Integrert LED: Ja
- Solenergi: Nei
- Dimbart lys med en varm glød: Nei

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
- Fargetemperatur: 2200–6500 K
- Lysfargekategori: Justerbar hvit
- Opprinnelig lysytelse: 806 lm
- Starttid: < 0.5 s
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 95

Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Spisestue, Stue, Barnerom
- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 65 mA

Informasjon

- EAN: 8720169303034
- EL nr: 872016930303400
- Produkttittel: PHI WFB 60W A60 E27 827-65 TW 2PF/6

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5
- Spenning: AC 220–240 V
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 8 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 11

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 111 mm
- Total lengde: 111 mm
- Total bredde: 60 mm

Nominelle verdier

- Nominell levetid: 25 000
- Nominell lysstrøm: 806 lm
- Nominell effekt: 8 W

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50–60
- Diameter: 60 mm
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Justerbart hvitt lys
- IP-klasse: IP20
- EPREL-registreringsnummeret er: 1877820
- Referanse for fluksmåling: Sphere

Lyspæren

- Diameter: 60 mm
- Programvare kan oppgraderes: Ja

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Defineret støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
- Maks. antall tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa, Google

Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-snarveier

- Matter-funksjonalitet: Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169303034
- Nettovekt: 0,1 kg
- Bruttovekt: 0,2 kg
- Høyde: 16 cm
- Lengde: 7 cm
- Bredde: 14 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.183

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com