

PHILIPS

GU10 Spot 50W
PAR16

Ultra-effektiv

4000 K

375 lm

50 000 timer

Dimming



8720169307902



UltraEfficient-LED, vår mest energieffektive LED-lampe hittil

Philips UltraEfficient LED-lamper gir vakkert, varmhvitt lys med umiddelbare og betydelige energibesparelser og har en suveren levetid på 50 000 timer. Slipp hyppig bytte av lyskilde og nyt belysning som er behagelig for øynene med vår pålitelige EyeComfort-design.

Designet for å vare lenger og spare mer energi

- Spar energi hver dag når du slår på

Det riktige valget for aksentlys av høy kvalitet

- 5 års garanti

Den riktige erstatningen for de gamle lyskildene

- Lignende form og størrelse som en standard halogenpære

Kan dimmes (LED-lyskilder)

- Kan dimmes (LED-lyskilder)

Høydepunkter

Spar energi hver dag når du slår på



Våre UltraEfficient LED-lys er minst 40 % mer energieffektive enn standard-LED-lys fra Philips og sparer energi hver dag

5 års garanti

Få belysning av høy kvalitet med lang varighet og den sjenerøse garantien på fem år

Lignende form og størrelse som en standard halogenpære



Med den vakre formen og de kjente dimensjonene er dette en moderne belysning med energisparende standard-LED-pære. Den perfekte bærekraftige erstatningen for tradisjonelle standard halogenpærer.

Kan dimmes (LED-lyskilder)



Denne lyskilden kan brukes med de fleste lysdimmere for å skape den ønskede atmosfæren ved hjelp av jevn dimming. Sjekk kompatibilitetstabellen for dimming for å være sikker på at lysdimmeren din kan brukes med denne lyskilden.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Retningsbestemt reflektor
- Sokkel: GU10
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Ja
- Lyspæremateriale: Glass

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 50 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrrert LED: Ja

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 4000 K
- Opprinnelig lysytelse: 375 lm
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 178

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort, UltraEfficient

Informasjon

- EAN: 8720169307902
- EL nr: 872016930790200
- Produkttittel: LEDClassic 50W GU10 CW 36D DIM UE SRT4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0,7
- Spenning: AC 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 50
- Effektforbruk: 2,1
- Energiforbruk kWh/1000 t: 3

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 54 mm
- Total lengde: 54 mm
- Total bredde: 50 mm

Nominelle verdier

- Nominell maksimal intensitet: 650 cd

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Lyskildeteknologi: LED

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169307902
- Nettovekt: 0,22 kg
- Bruttovekt: 0,29 kg
- Høyde: 12,7 cm
- Lengde: 5,3 cm
- Bredde: 6,3 cm



Utgivelsesdato:
2026-06-10
Versjon: 0.122

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com