

PHILIPS

Innfelt Diamond Cut
UltraEfficient-lampe

Ultra-effektiv

3000 K

Hvit

8720169308169



Ultraeffektiv downlight for en mest mulig energibesparende løsning

Philips har utviklet en ultraeffektiv downlight med ny teknologi som kutter karbonutslippet, reduserer materialavfallet og senker energibruken. Med en levetid på utrolige 50 000 timer varer den over 3 ganger så lenge som tilsvarende LED-downlights fra Philips – og bruker bare 50 % av energien. Akkurat det vi trenger for en mer bærekraftig planet.

Bærekraftige belysningsløsninger

- Philips tilbyr fem års garanti på LED-modulen og driveren

Lyseffekt

- Høykvalitets diffusor Mykt lys med jevn lysfordeling

Materiale og utseende

- Metall i høy kvalitet


Høydepunkter

Fem års garanti på LED-systemet




I tillegg til standardgarantien på to år på denne lampen gir Philips fem års garanti på LED-systemet, altså LED-modulen og driveren i denne lampen.

Høykvalitets diffusor Mykt lys med jevn lysfordeling



Diffusoren av høy kvalitet distribuerer mykt lys jevnt over hele rommet.

Metall i høy kvalitet



Slitesterkt og tiltalende metallmateriale for et markant utseende.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall, Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 25 000
- Nominell levetid: 50 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 110 grad(er)
- Fargekonsistens: 5 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 3000 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 166

Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue, Spisestue, Kjøkken, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Downlights
- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: UltraEfficient, EyeComfort

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 49 mA

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.4
- Effektforkbruk: 4,8

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,152 kg
- Forsenkingsavstand: 0 mm
- Total høyde: 50 mm
- Total lengde: 150 mm
- Total bredde: 150 mm
- Utskjæring i innfelt tak: 12.5 cm x 12.5 cm

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169308169
- Nettovekt: 0,15 kg
- Bruttovekt: 0,18 kg
- Høyde: 14,8 cm
- Lengde: 14,8 cm
- Bredde: 5,7 cm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 145 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 800
- Lysfarge: 3000
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Antall lyskilder: 1



Utgivelsesdato:
2026-02-21
Versjon: 0.185

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com