

# PHILIPS

LEDtube Universal  
T8

LED


1500 mm

4000 K

G13



8720169309449



## Varig LED-arbeidslys med høy lyskvalitet

Ved å oppgradere til Philips LED-lysrør kan du raskt og enkelt skifte ut gamle lysrør med moderne og effektiv LED-teknologi. Dette Philips LED-lysrøret passer perfekt til steder der det trengs mye lys.

### Belysning av høy kvalitet

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

### Velg en bærekraftig løsning

- Dra nytte av energibesparelsen ved LED-lys uten å ofre lyskvaliteten. Spar over 60 % strøm bare ved å bytte ut lysstoffrørene dine (forbudt av EU-regelverk siden 2023).

### LED-belysning av høy kvalitet som varer i flere tiår

- Med en levetid på opptil 35 000 timer kan du redusere bryet med å bytte ut lyskilder og heller glede deg over en perfekt belysningsløsning i over 35 år.

### Velg en enkel erstatning for de gamle lysrørene dine

- Du trenger ikke å gjette. Fungerer med både elektroniske og elektromagnetiske forkoblinger.

# Høydepunkter

## Spesielt utviklet for å være behagelig å se på



Det er lett å se hvordan hard belysning kan anstrenge øynene. Er det for lyst, blir du blendet. Er det for svakt, flimrer det. Nå kan du skånsomt opplyse din verden med LED som er designet for å være behagelig for synet, og på samme tid skape den perfekte stemningen i hjemmet ditt.

**Sparer over 60 % strøm sammenlignet med lysstoffrør**  
**Lang varighet på 35 000 timer**  
**Utformet med universell kompatibilitet**

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: T8
- Sokkel: G13
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 35 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrrert LED: Ja

## Lysegenskaper

- Lysvinkel: 240
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 4000 K
- Opprinnelig lysytelse: 2700 lm
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 117

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

## Informasjon

- EAN: 8720169309449
- EL nr: 872016930944900
- Produkttittel: LED T8 UN 1500mm 23W G13 CW HO 1CT/4

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.9
- Spenning: AC 220-240 V
- Energieffektivitetsmerke (EEL): E
- Effektforkbruk: 23
- Energiforbruk kWh/1000 t: 23

## Produktets mål og vekt

- Total høyde: 1 514 mm
- Total lengde: 1 514 mm
- Total bredde: 28 mm

## Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er:: 1932579
- Forkoblingskompatibilitet: Universell

## Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

## Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

**Emballasjemål og vekt**

- EAN/UPC – produkt: 8720169309449
  - Nettovekt: 0,25 kg
  - Bruttovekt: 0,32 kg
- Høyde: 157,7 cm
  - Lengde: 3,1 cm
  - Bredde: 3,1 cm



Utgivelsesdato:  
2026-06-10  
Versjon: 0.208

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)