

# PHILIPS

Filament, klar, 15 W,  
T20, E14

LED

2700 K

135 lm

15 000 timer



8720169336650



## Toppmoderne LED-lys for hjemmet

Toppmoderne LED-belysning som gir en generell belysningsløsning for daglige innendørsaktiviteter. Du sparer strømkostnader umiddelbart og slipper hyppig bytte av pære uten å fire på lyskvaliteten.

**Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine**

- Lignende form og størrelse som en tradisjonell mignonpære

# Høydepunkter

## Lignende form og størrelse som en tradisjonell mignonpære

Med vakker design og velkjent form er dette en moderne, energibesparende, standard LED-mignonpære. Dette er

den perfekte bærekraftige erstatningen for tradisjonelle mignonglødepærer.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: T20
- Sokkel: E14
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

## Lyskildens mål

- Høyde: 5,6 cm
- Bredde: 2 cm

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Lysegenskaper

- Lysvinkel: 300 grad(er)
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 135 lm

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

## Andre egenskaper

- Effektivitet: 90 lm/W

## Informasjon

- EAN: 8720169336650
- EL nr: 872016933665000
- Produktittel: LED classic 15W T20 E14 WW CL ND SRT6

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.4
- Spenning: AC 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 15 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F
- Effektforbruk: 1,5 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 2

## Produktets mål og vekt

- Lengde: 5,6 cm

## Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummeret er:: 1945452

## Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169336650
- Nettovekt: 0,01 kg
- Bruttovekt: 0,02 kg
- Høyde: 12,8 cm
- Lengde: 2,6 cm
- Bredde: 6,4 cm



Utgivelsesdato:  
2025-06-14  
Versjon: 0.281

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)