

PHILIPS

Takpanel SQ 15 W
2700 K svart

Taklamper

2700 K

Svart

Kan dimmes

8720169347953



Én fatning. Din bryter. Tre lysinnstillinger.

Noen ganger trenger du å tilpasse stemningen til det du holder på med. Med dette Philips SceneSwitch LED-panelet kan du enkelt endre belysningsinnstillingen med den eksisterende bryteren din. Ingen behov for dimmer eller ekstra installasjon.

Tilpass til interiøret

- Superslankt design

Lyseffekt

- Jevn lysfordeling

Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene
- Enkel å rense

Høydepunkter

Superslankt design

Den slanke designen ligger helt jevnt med taket og er perfekt til lave rom.

Jevn lysfordeling

Spre lyset jevnt på tvers av rommet.

Eyecomfort

Dårlig innelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

Enkel å rense

Glatte og rengjøringsvennlige materialer sørger for at hjemmet ditt alltid stilles i et best mulig lys.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Plast

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 20 år
- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 20 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 126

Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue, Spisestue, Kjøkken, Kontor, Garasje
- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 90 mA

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.9

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 1,8 kg
- Total høyde: 40 mm
- Total lengde: 400 mm
- Total bredde: 400 mm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 1900
- Lysfarge: Varmt hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169347953
- Nettovekt: 1,9 kg
- Bruttovekt: 2,57 kg
- Høyde: 45,2 cm
- Lengde: 44,9 cm
- Bredde: 5,9 cm



Utgivelsesdato:
2026-02-21
Versjon: 0.203

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com