

PHILIPS


Alix vegglamper
4,3 W

Ultra-effektiv


2700 K

Antrasitt

Vanntett



8720169351318



Vår mest energieffektive LED-belysning hittil

Philips Alix ultraeffektiv utebelysning bruker banebrytende, ny teknologi som kutter karbonutslippet, reduserer materialavfallet og senker energibruken. Med en utrolig levetid på 50 000 timer varer disse lysene mer enn to ganger lenger enn tilsvarende Philips LED-utebelysning og bruker 50 % mindre energi – akkurat det en mer bærekraftig planet trenger.

Bærekraftige belysningsløsninger

- Lang levetid på opptil 50 000 timer
- Ultra-effektiv

Avansert LED

- 5 års garanti på LED-systemet

Overlegen kvalitet

- Aluminium av høy kvalitet og overlegent kunststoff
- Slitesterk design med PowerShield-belegg

Laget for utendørs bruk

- IP44 – værbestandig

Egenskaper

- Toveis lyseffekt

8720169351318

Belysning av høy kvalitet

- Varmt hvitt lys 2700 K


Høydepunkter

Lang levetid på opptil 50 000 timer



Pålitelig LED-lampe av høy kvalitet som varer opptil 50 000 timer. Du kan være trygg på at du ikke trenger å bekymre deg for vedlikehold i mange år framover, og kan nyte det perfekte hagelyset hver kveld.

Ultra-effektiv



Bruker minst 50 % mindre energi sammenlignet med tilsvarende standard LED-lys fra Philips.

5 års garanti på LED-systemet




I tillegg til standard 2 års garanti som tilbys for denne armaturen, tilbyr Philips også 5 års garanti på LED-systemet (LED-modulen og driveren).

Aluminium av høy kvalitet og overlegent kunststoff



Denne Philips-lampen er laget spesielt for utendørsområder. Den er slitesterk og bygget for å vare, så den kommer til å lyse opp hagen din kveld etter kveld. Den er konstruert av høykvalitets støpt aluminium og overlegen syntetikk.

Slitesterk design



Beskyttet av PowerShieldFor å holde utendørslysene i utmerket stand bruker vi et høytytende pulverbelegg levert av Interpon, et AkzoNobel-merke. Det er mer robust enn tradisjonell maling og beskytter mot falming, riper, bulker og rust for langvarig skjønnhet og ytelse.

IP44 – værbestandig




Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for fuktige utendørsmiljøer og har blitt testet grundig for å sikre vannmotstand. IP44-klassifiseringen betyr at den er sertifisert for å gi beskyttelse mot støv og vannsprut – perfekt for generell utendørs bruk.

Toveis lyseffekt

Denne utendørsarmaturen fra Philips skaper den perfekte stemningen i hagen eller på terrassen med toveis lyseffekt.

Varmt hvitt lys 2700 K



Visste du at forskjellige nyanser av hvitt lys identifiseres av forskjellige fargetemperaturer, målt i Kelvin (K)? Lavere fargetemperaturer gir et varmt, koselig hvitt lys, mens høyere fargetemperaturer gir et kjølig, mer energigivende hvitt lys. Denne armaturen produserer varmt, avslappende lys ved 2700 K.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Antrasitt
- Materiale: Aluminium

Holdbarhet

- Nominell levetid: 50 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- LED-modulen har fem års garanti: Ja
- Justerbart spothode: Nei
- Rustfri, støvfri: Ja
- Lys i to retninger: Ja
- Dag-og-natt-sensor: Nei
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Ja
- Bevegelsessensor: Nei
- Solenergi: Nei
- Midtpunkt: Nei

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80

Diverse

- Spesielt designet for: Hage og terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Nei
- LED-innovasjoner: UltraEfficient
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

Strømforbruk

- Effektforbruk: 4,3

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,63 kg
- Høyde: 10 cm
- Lengde: 10 cm
- Bredde: 10 cm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 800
- Lysfarge: 2700
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- Energiklassen til inkludert lyskilde: B
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I
- Lyskilden kan byttes ut: Nei

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169351318
- Nettovekt: 0,63 kg
- Bruttovekt: 0,67 kg
- Høyde: 12,3 cm
- Lengde: 11,6 cm
- Bredde: 11,6 cm



Utgivelsesdato:
2025-06-13
Versjon: 0.283

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com