

# PHILIPS

Blaise  
veglamper 1,5 W

Ultraeffektiv solenergi


3000 K

Antrasitt

Kan tilkobles, sensor, solceller,  
vannrett



8720169362048



## Solcelledrevet hagebelysning med lang levetid for alle sesonger

Philips har utviklet en ultraeffektiv solcelledrevet LED-utebelysning med ny teknologi som kutter karbonutslippet, reduserer materialavfallet og senker energibruken. Med en utrolig 50 000 timers levetid varer den mer enn 5 ganger lenger enn tilsvarende Philips LED-utebelysning. Akkurat det vi trenger for en mer bærekraftig planet.

### Enkel installering

- Ingen ledninger kreves

### Bærekraftige belysningsløsninger

- Lang levetid på opptil 50 000 timer

### Overlegen kvalitet

- Slitesterk design med PowerShield-belegg

### Laget for utendørs bruk

- IP44 – værbestandig

8720169362048

**Egenskaper**

- Lys med dobbel lysstyrke

**Belysning av høy kvalitet**

- Klart hvitt lys 3000 K

# Høydepunkter

## Ingen ledninger kreves



Denne lampen drives helt av solenergi. Ingen ledninger er nødvendig, noe som gjør disse lysene enkle å plassere og flytte hvor som helst i hagen eller et annet uteområde.

## Lang levetid på opptil 50 000 timer



Pålitelig LED-belysning av høy kvalitet som varer i opptil 50 000 timer. Du kan slappe av uten å måtte tenke på vedlikehold i flere år, samtidig som du har det perfekte stemningslyset hjemme.

## Slitesterk design



Beskyttet av PowerShieldFor å holde utendørslysene i utmerket stand bruker vi et høytytende pulverbelegg levert av Interpon, et AkzoNobel-merke. Det er mer robust enn tradisjonell maling og beskytter mot falming, riper, bulker og rust for langvarig skjønnhet og ytelse.

## IP44 – værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for fuktige utendørsmiljøer og har blitt testet grundig for å sikre vannmotstand. IP44-klassifiseringen betyr at den er sertifisert for å gi beskyttelse mot støv og vannsprut – perfekt for generell utendørs bruk.

## Lys med dobbel lysstyrke

Skap en fleksibel og tiltalende atmosfære med funksjonen for dobbel lysstyrke. Lyset dempes når det er inaktivt og lyser automatisk når folk er til stede, og leverer riktig lysnivå når du trenger det.

## Klart hvitt lys 3000 K



Visste du at forskjellige nyanser av hvitt lys identifiseres av forskjellige fargetemperaturer, målt i Kelvin (K)? Lavere fargetemperaturer gir et varmt, koselig hvitt lys, mens høyere fargetemperaturer gir et kjølig, mer energigivende hvitt lys. Denne armaturen produserer sterkt hvitt lys ved 3000 K.

# Spesifikasjoner

## Design og utseende

- Farge: Antrasitt
- Materiale: Metall, Plast

## Holdbarhet

- Nominell levetid: 50 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

**Ekstra funksjon/tilbehør følger med.**

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Rustfri, støvfri: Ja
- Lys i to retninger: Nei
- Dag-og-natt-sensor: Ja
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Ja
- Bevegelsessensor: Ja
- Solenergi: Ja
- Midtpunkt: Nei

**Lysegenskaper**

- Lysvinkel: 120
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 3000 K

**Diverse**

- Spesielt designet for: Hage, Patio
- Stil: Moderne
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Nei
- LED-innovasjoner: UltraEfficient
- Ekstrafunksjoner: Kan kobles sammen, Sensor, Solcelle, Vanntett

**Strømforbruk**

- Effektforbruk: 1,5

**Produktets mål og vekt**

- Nettovekt: 0,5 kg
- Total høyde: 140 mm
- Total lengde: 120 mm
- Total bredde: 160 mm

**Service**

- Garanti: Fem år

**Tekniske spesifikasjoner**

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 250/20
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: 3000
- Strømnett: DC 4
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- IP-klasse: IP44 | Ledningsbeskyttet og sprutsikker
- Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker ekstra lav spenning
- Lyskilden kan byttes ut: Nei

**Hva støttes**

- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant

**Emballasjemål og vekt**

- EAN/UPC – produkt: 8720169362048
- Nettovekt: 0,5 kg
- Bruttovekt: 0,65 kg
- Høyde: 18,8 cm
- Lengde: 14,5 cm
- Bredde: 15,5 cm



Utgivelsesdato:  
2026-04-08  
Versjon: 0.320

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)