

# PHILIPS

Nissa sokkel/  
stibelysning 1,8 W

Ultraeffektiv solenergi

3000 K

Svart

Sensor, solceller, vanntett



8720169362147



## Solcelledrevet hagebelysning med lang levetid for alle sesonger

Philips har utviklet en ultraeffektiv solcelledrevet LED-utebelysning med ny teknologi som kutter karbonutslippet, reduserer materialavfallet og senker energibruken. Med en utrolig 50 000 timers levetid varer den mer enn 5 ganger lenger enn tilsvarende Philips LED-utebelysning. Akkurat det vi trenger for en mer bærekraftig planet.

### Enkel installering

- Ingen ledninger kreves

### Bærekraftige belysningsløsninger

- Lang levetid på opptil 50 000 timer

### Overlegen kvalitet

- Materiale i høy kvalitet

### Laget for utendørs bruk

- IP44 – værbestandig

8720169362147

**Egenskaper**

- Lys med dobbel lysstyrke

**Belysning av høy kvalitet**

- Klart hvitt lys 3000 K

# Høydepunkter

## Ingen ledninger kreves



Denne lampen drives helt av solenergi. Ingen ledninger er nødvendig, noe som gjør disse lysene enkle å plassere og flytte hvor som helst i hagen eller et annet uteområde.

## Lang levetid på opptil 50 000 timer



Pålitelig LED-belysning av høy kvalitet som varer i opptil 50 000 timer. Du kan slappe av uten å måtte tenke på vedlikehold i flere år, samtidig som du har det perfekte stemningslyset hjemme.

## Materiale i høy kvalitet



Denne Philips utendørslampen er laget av kvalitetsmaterialer med overlegen utførelse. Dette sikrer et solid produkt som varer lenge og ikke rustner eller blir flekkete uansett værforhold.

## IP44 – værbestandig




Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for fuktige utendørsmiljøer og har blitt testet grundig for å sikre vannmotstand. IP44-klassifiseringen betyr at den er sertifisert for å gi beskyttelse mot støv og vannsprut – perfekt for generell utendørs bruk.

## Lys med dobbel lysstyrke

Skap en fleksibel og tiltalende atmosfære med funksjonen for dobbel lysstyrke. Lyset dempes når det er inaktivt og lyser automatisk når folk er til stede, og leverer riktig lysnivå når du trenger det.

## Klart hvitt lys 3000 K



Visste du at forskjellige nyanser av hvitt lys identifiseres av forskjellige fargetemperaturer, målt i Kelvin (K)? Lavere fargetemperaturer gir et varmt, koselig hvitt lys, mens høyere fargetemperaturer gir et kjølig, mer energigivende hvitt lys. Denne armaturen produserer sterkt hvitt lys ved 3000 K.

# Spesifikasjoner

## Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Plast

## Holdbarhet

- Nominell levetid: 50 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

**Ekstra funksjon/tilbehør følger med.**

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Rustfri, støvfri: Ja
- Lys i to retninger: Nei
- Dag-og-natt-sensor: Ja
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrrert LED: Ja
- Bevegelsessensor: Ja
- Solenergi: Ja
- Midtpunkt: Nei

**Lysegenskaper**

- Lysvinkel: 120
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 3000 K

**Diverse**

- Spesielt designet for: Hage, Patio
- Stil: Moderne
- Type: Sokkellys og stibelysning
- EyeComfort: Nei
- LED-innovasjoner: UltraEfficient
- Ekstrafunksjoner: Sensor, Solcelle, Vanntett

**Strømforbruk**

- Effektforbruk: 1,8

**Produktets mål og vekt**

- Nettovekt: 0,53 kg
- Total høyde: 690 mm
- Total lengde: 120 mm
- Total bredde: 120 mm

**Service**

- Garanti: Fem år

**Tekniske spesifikasjoner**

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 250/25
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: 3000
- Strømnett: DC 4
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- IP-klasse: IP44 | Ledningsbeskyttet og sprutsikker
- Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker ekstra lav spenning
- Lyskilden kan byttes ut: Nei

**Emballasjemål og vekt**

- EAN/UPC – produkt: 8720169362147
- Nettovekt: 0,53 kg
- Bruttovekt: 0,81 kg
- Høyde: 37,5 cm
- Lengde: 14,5 cm
- Bredde: 18,5 cm



Utgivelsesdato:  
2026-03-21  
Versjon: 0.309

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)